

Mitutoyo**Meetbekschroefmaat voor binnenmeting, Meetbereik: 5-30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	426805 5-30
GTIN	4946368019871
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel geharde, gepolijste en gelepte spindel. Getrapte en afgeronde meetbekken, HM-uitgerust. Gelijkblijvende meetdruk dankzij gevoeligheidsratel. Meettrommel met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen. Schroefmaat verchromd. Met stelschroef en vastzetschroef.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030.

Technische beschrijving

Meettrommel-Ø	18 mm
Meetbereik	5 - 30 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	5 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B4
Producttype	Meetbekschroefmaat voor binnenmeting

Dienstverlening

Kalibratie Meetbekschroefmaat voor binnenmeting
Maximaal meetbereik 50 mm

022360 50

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 19 mm	484030 19
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 4 mm	484030 4
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 3 mm	484030 3
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm	484030 30
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 11 mm	484030 11
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 22 mm	484030 22
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 8 mm	484030 8
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 6 mm	484030 6
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm	484030 14
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 25 mm	484030 25
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 12 mm	484030 12
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 16 mm	484030 16
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 24 mm	484030 24
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 5 mm	484030 5
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 26 mm	484030 26
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 28 mm	484030 28
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 20 mm	484030 20
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm	484030 10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 15 mm	484030 15
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 13 mm	484030 13

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 17 mm

484030 17