




Set diamant-naaldvijlen, 11-delig, 140 mm, Korrelgrootte: D126µm



Bestelgegevens

Bestelnummer	529350 D126
GTIN	4007220017418
Artikelklasse	53B

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte naaldvijlen zijn gesmeed van hoogwaardig staal en geslepen. De diamantvijlen worden gelijkmatig bestrooid met diamantpoeder met uniforme korrel en vervolgens galvanisch gefixeerd. De gelijkmatige verdeling en de hardheid van het diamant garanderen optimale vijlresultaten. **Totale vijllengte = 140 mm**; lengte diamantlaag = 70 mm; schacht-Ø = 3 mm.

Toepassing:

Voor het maatnauwkeurig afwerken van snij-, stans- en persgereedschappen van **gehard staal** of **hardmetaal**. Tevens voor het bewerken van **glas, keramiek** etc. Met **geringe druk** vijlen, met name aan de randen. Een hoge druk leidt niet tot een betere materiaalafname en schaadt de vijl. Universele korrel (standaardvijl)

Levering:

In kunststof doos.

11-Delig, telkens 1 vijl van de vormen 1–11 (alle vormen), bovendien 1 blokvijl, stomp met ronde randen.

Accessoires:

Een **snelspangreep** voor deze vijlen vindt u onder nr. 519700.

Technische beschrijving

Totale lengte	140 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
Aantal vijlen	11

Verpakking	Kunststof box
Producttype	Naaldvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		

Accessoires

Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D126 (middel) universeel Type 8	529220 8
Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D126 (middel) universeel Type 11	529220 11
Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D126 (middel) universeel Type 3	529220 3
Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D126 (middel) universeel Type 4	529220 4
Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D126 (middel) universeel Type 2	529220 2
Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D126 (middel) universeel Type 6	529220 6
Snelspangreep voor naaldvijlen Type 3	519700 3

Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D126 (middel) universeel Type 9	529220 9
Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D126 (middel) universeel Type 1	529220 1
Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D126 (middel) universeel Type 5	529220 5
Snelspangreep voor naaldvijlen Type 2	519700 2
Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D126 (middel) universeel Type 10	529220 10