

Garant**Easy-Fix plaatstalen houder voor sleutels voor binnenzeskantbouten en Torx®****Bestelgegevens**

Bestelnummer	626676
GTIN	4045197880154
Artikelklasse	61E

Omschrijving**Uitvoering:**

Opschrift: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 en TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40.

Inhoud:

Bevat 1 houder voor de opname van 2 sleutels voor binnenzeskantbouten nr. 627423 / 627424 gr. 4 – 10 mm of 2 stiftsleutels voor Torx® nr. 625150 gr. TX20 – TX40 en 2 houders voor de opname van 6 sleutels voor binnenzeskantbouten nr. 627423 / 627424 gr. 2 – 10 mm of 6 stiftsleutels voor Torx® nr. 625150 gr. TX8 – TX40.

Technische beschrijving

Aantal opnames	8
Maatopschrift van de opnameboringen	ja
Producttype	Staander

Accessoires

Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreepen kogelkop Zeskant 3 mm	627424 3
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreepen kogelkop Zeskant 6 mm	627424 6
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 5 mm	627423 5
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreepen kogelkop Zeskant 8 mm	627424 8
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreepen kogelkop Zeskant 10 mm	627424 10
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreepen kogelkop Zeskant 5 mm	627424 5
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 4 mm	627423 4
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 2 mm	627423 2
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 6 mm	627423 6
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 10 mm	627423 10
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreepen kogelkop Zeskant 4 mm	627424 4
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 8 mm	627423 8
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 3 mm	627423 3
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 2,5 mm	627423 2,5
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreepen kogelkop Zeskant 5 mm	627712 5