


**Garant****UNC-snijgereedschapsset in kunststof koffer, Voor UNC-unieschroefdraad grof: UNC1/4-3/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	145955 UNC1/4-3/4
GTIN	4045197878571
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Stevige kunststof koffer** met handgreep en 2 sluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden veilig en beschermd in een schuimrubber inzetstuk opgeborgen en ligt door een overzichtelijke indeling direct binnen handbereik. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

**Toepassing:**

Voor **UNC-unieschroefdraad grof** ASME-B1.1.

**Inhoud:**

Resp. 1 set handtappen nr. 130700: Maat 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

resp. 1 snijplaat nr. 142520: Maat 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410: Maat 1.1/2; 2; 4

resp. 1 snijplaathouder nr. 149310: Maat 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 Schroevendraaier nr. 664122: Maat 5,5

**Technische beschrijving**

voor UNC-unieschroefdraad grof	1/4 UNC - 3/4 UNC
--------------------------------	-------------------

Draadsoort	UNC
Flankhoek	60 graden
Producttype	Snijplaat

## Accessoires

Handtappenset UNC 3/8-16	130700 3/8-16
Snijplaat UNC 3/8-16	142520 3/8-16
Wringijzer, verstelbaar Type 4	148410 4
Handtappenset UNC 1/4-20	130700 1/4-20
Handtappenset UNC 1/2-13	130700 1/2-13
Snijplaat UNC 1/4-20	142520 1/4-20
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 20X7 mm	149310 20X7
Snijplaat UNC 5/8-11	142520 5/8-11
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 25X9 mm	149310 25X9
Wringijzer, verstelbaar Type 2	148410 2
Handtappenset UNC 7/16-14	130700 7/16-14
Snijplaat UNC 3/4-10	142520 3/4-10
Handtappenset UNC 5/16-18	130700 5/16-18
Snijplaat UNC 1/2-13	142520 1/2-13
Schroevendraaier voor sleuf, kort, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 5,5 mm	664122 5,5
Snijplaat UNC 7/16-14	142520 7/16-14
Handtappenset UNC 5/8-11	130700 5/8-11
Wringijzer, verstelbaar Type 1.1/2	148410 1.1/2
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 45X18 mm	149310 45X18
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 38X14 mm	149310 38X14
Snijplaat UNC 5/16-18	142520 5/16-18
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 30X11 mm	149310 30X11

Handtappenset UNC 3/4-10

130700 3/4-10