



Bit-assortiment 108-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	675599
GTIN	4045197882363
Artikelklasse	62F

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 / E 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 snelbithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: 1 st. PH0; 3 st. PH1; 3 st. PH2; 1 st. PH3

Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor Pozidriv: 1 st. PZ0; 3 st. PZ1; 3 st. PZ2; 1 st. PZ3

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 3; 4; 5,5; 6,5; 8

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX40

Resp. 2 st. gr. TX20; TX25; TX30

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx® met pen: Resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40

Resp. 2 st. gr. TX20; TX25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx Plus®: Resp. 1 st. gr. 10IP; 15IP; 30IP; 40IP

Resp. 2 st. gr. 20IP; 25IP

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Resp. 1 st. gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-zeskant met pen: Resp. 1 st. gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant, met kogelkop: Resp. 1 st. gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor binnen-veeltand: Resp. 1 st. gr. 4; 5; 6; 8

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor TORQ-SET®: Resp. 1 st. gr. 6; 8; 10

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor TRI-WING®: Resp. 1 st. gr. 1; 2; 3; 4

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor spanner: Resp. 1 st. gr. 4; 6; 8; 10

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenvierkant: Resp. 1 st. gr. 1; 2; 3; 4
 Bits, lengte 50 mm, E 6,3, voor Phillips: Resp. 1 st. PH1; PH2
 Bits, lengte 50 mm, E 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. PZ1; PZ2
 Bits, lengte 50 mm E 6,3, voor binnen-Torx® met pen: Resp. 1 st. gr. TX20; TX25
 Bits, lengte 50 mm E 6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX30; TX40
 Bits, lengte 75 mm, E 6,3, voor Phillips: Resp. 1 st. PH1; PH2
 Bits, lengte 75 mm, E 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. PZ1; PZ2
 Bits, lengte 75 mm E 6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX20; TX25
 Adapter voor dopsleutel: 1 St. 1/4 inch buitenzeskant – 1/4 inch buitenvierkant
 Adapter voor bits: 1 st. 1/4 inch binnenvierkant – 1/4 inch bitopname
 Bithouder: 1 st.

Technische beschrijving

Bitsoort	Tri-Wing-schroevendraaier
Bitsoort	Spannerinzetdeel
Bitsoort	4-kant schroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Bit voor binnenzeskantbouten, met boring
Bitsoort	Veeltandsleutel
Bitsoort	Torq-Set-schroevendraaier
Bitsoort	Sleufmoer
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Aantal delen	108
Producttype	Bit-gereedschap

