



Led-werklampen voor ware kleuren COLOUR MATCH, Type: SUN2



Bestelgegevens

Bestelnummer	081513 SUN2
GTIN	5708997354452
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

COLOUR MATCH. Speciale led met hoge CRI-waarde voor **perfecte kleurweergave** en extreem lange levensduur van de led. Perfect geschikt voor alle lak-, polijst-, reinigings- en voorbereidingswerkzaamheden. Ontworpen voor het gebruik in schilderswerkplaatsen. **Glazen lens verwisselbaar** en bestand tegen alle oplosmiddelsoorten, ook bij dagelijkse reiniging.

SUNMATCH. Oplaadbare **stof- en waterdichte** hand-werklamp met accu. Met robuuste, draaibare haak en sterke ingebouwde magneet. Flexibele lichtkop (180° draaibaar). **Bedrijfsduur maximaal 3 uur** door schakelaar met twee standen. **Intelligente veiligheidsschakeling** schakelt bij gebruik van het volle vermogen uit na 3 minuten. Laadstation voorbereid voor wandmontage en magneet voor bevestiging aan de werkbank.

SUNMATCH. Oplaadbare **stof- en waterdichte** hand-werklamp met accu. Met robuuste, draaibare haak en sterke ingebouwde magneet. Flexibele lichtkop (180° draaibaar). **Bedrijfsduur maximaal 3 uur** door schakelaar met twee standen. **Intelligente veiligheidsschakeling** schakelt bij gebruik van het volle vermogen uit na 3 minuten. Laadstation voorbereid voor wandmontage en magneet voor bevestiging aan de werkbank.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief lader, USB-kabel, 3,7 V / 2600 mAh Li-ion-accu.

Technische beschrijving

Accuspanning	3,7 V
Lichtstroom	500 lm
Energievoorziening	Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu's	1
Lichtkleur	warmwit
Lichtkleur	koudwit
Lichtkleur	reële kleur
Kleurtemperatuur	4500 - 6500 K
Accutype	Lithium-ion
Accucapaciteit	2,6 Ah
CRI-waarde	96
IP-klasse	IP 65
Totale breedte	60 mm
Brandduur	2 h
Totale lengte	190 mm
Gewicht	300 g
ATEX-zone	geen
Producttype	Werklamp

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/081513-SUN2>