



Mobiele hardheidsmeter alphaDUR II (zonder sonde)



Bestelgegevens

Bestelnummer	495042
GTIN	2050001659675
Artikelklasse	49G

Omschrijving

Uitvoering:

Op het mobiele UCI-meetapparaat **alphaDUR II** kunnen meetsondes overeenkomstig DIN 50159-1 uitgave 2008-10, ASTM A1038 en VDI- / VDE-richtlijn 2616, en terugveerslagapparaten type D volgens DIN 50156 en ASTM A956 worden aangesloten. De meting van de indruk vindt plaats tijdens de meetbelasting. De meetbelasting van de aangesloten sondes wordt automatisch herkend. Eenvoudige menusturing dankzij groot kleurendisplay met hoge resolutie. Opslag van 50 materiaalkalibraties en maximaal 500000 meetgegevens met datum, tijd, materiaal en beoordeling. Evaluaties met meerdere statistische functies.

Toepassing:

Voor mobiel gebruik (accuvoeding ca. 8 h) en voor snelle hardheidsmetingen op alle metalen materialen tijdens de productie en bij de goederenontvangst.

Levering:

Basisapparaat met ingebouwde NiMH-accu, netadapter/lader, sondekabel, transportkoffer. Gebruiksaanwijzing op USB-stick. (Voor de meting is bovendien een bijbehorende sonde nr. 495043 nodig.)

Accessoires:

Sonde nr. 495043.

Draagtas, sondegrep. UCI-hardheidsvergelijkingsplaten inclusief ISO/ASTM-certificaat op aanvraag.

Technische beschrijving

Hoogte	78 mm
--------	-------

Lengte	198 mm
Gewicht	1400 g
Breedte	160 mm
Voeding	NiMH-Akku
Fabrikantnummer	AD-11-102
Energievoorziening	Accuvoeding
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Hardheidsmeter

Accessoires

Opstelhulp voor ronde materialen Voor werkstuk-Ø 10-50 mm	495048 10-50
Opstelhulp voor ronde materialen Voor werkstuk-Ø 50-250 mm	495048 50-250
UCI-sonde voor alphaDUR II en alphaDUR mini Meetlast 49 N	495043 49
UCI-sonde voor alphaDUR II en alphaDUR mini Meetlast 20 N	495043 20
UCI-sonde voor alphaDUR II en alphaDUR mini Meetlast 98 N	495043 98
Precisiemeetstatief	495049
UCI-sonde voor alphaDUR II en alphaDUR mini Meetlast 30 N	495043 30
UCI-sonde voor alphaDUR II en alphaDUR mini Meetlast 10 N	495043 10
Opstelhulp voor horizontale vlakken	495046