

**HOLEX****IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch Surface Drive met nylon huls, Sleutelwijdte: 17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651220 17
GTIN	4045197198785
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.** Bij het wisselen van de wielen en banden is het belangrijk dat de moeren of schroeven correct worden aangedraaid, om een veilige rit te waarborgen. Met een zeskantdopsleutel met kunststof huls kunt u waarborgen dat de moeren en schroeven voldoende stevig zijn aangedraaid, zonder de velgen te beschadigen. De dopsleutel is ook geschikt voor slagschroefmachines. De kunststof huls beschermt de velgen en voorkomt krassen of andere beschadigingen die door het gereedschap kunnen worden veroorzaakt. U kunt er dus zeker van zijn dat uw voertuig altijd in een optimale staat blijft. De dopsleutel is een belangrijk stuk gereedschap voor elke garage. Of u nu zelf aan uw voertuig sleutelt of de wielen- en bandenwissel door een vakman laat uitvoeren; dit gereedschap mag niet ontbreken.

**Voordeel:**

Het Surface Drive-profiel grijpt aan op de boutflanken en spaart daarmee de kwetsbare hoeken. Het vastzitten van de doppen op de bouten wordt op een betrouwbare manier voorkomen.

**Toepassing:**

Voor het zonder beschadiging monteren van lichtmetalen behuizingen of velgen.

Betrouwbare bescherming door de uitstekende slagvaste kunststofhuls.

Door de kleur zijn de doppen gemakkelijk herkenbaar.

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, mangaan gefosfateerd.

**Technische beschrijving**

Lengte	85 mm
Sleutelwijdte	17 mm
Ø uitgangzijde	27 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

## Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Øxlengte 3X25 mm	651900 3X25
Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 30 mm	651800 30
Borgklemset 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 4	651790 4