

HOLEX**IMPACT-set 6-kant, 1/2 inch lang, Surface Drive met nylon huls****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651231
GTIN	4045197197504
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Lange doppen. Bij het wisselen van de wielen en banden is het belangrijk dat de moeren of schroeven correct worden aangedraaid, om een veilige rit te waarborgen. Met een zeskantdopsleutel met kunststof huls kunt u waarborgen dat de moeren en schroeven voldoende stevig zijn aangedraaid, zonder de velgen te beschadigen. De dopsleutel is ook voor slagschroefmachines geschikt.

De kunststof huls beschermt de velgen en voorkomt krassen of andere beschadigingen die door het gereedschap kunnen worden veroorzaakt. U kunt er dus zeker van zijn dat uw voertuig altijd in een optimale staat blijft.

De dopsleutel is een belangrijk stuk gereedschap in elke garage. Of u nu zelf aan uw voertuig sleutelt of de wielen- en bandenwissel door een vakman laat uitvoeren; dit gereedschap mag niet ontbreken.

Voordeel:

het Surface Drive-profiel grijpt aan op de boutflanken en spaart daarmee de kwetsbare hoeken. Het vastzitten van de doppen op de bouten wordt op een betrouwbare manier voorkomen.

Toepassing:

Voor het zonder beschadiging monteren van lichtmetalen behuizingen of velgen.

Betrouwbare bescherming door de uitstekende slagvaste kunststof huls.
Door de kleur zijn de doppen gemakkelijk herkenbaar.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mangaan gefosfateerd.

Inhoud:

resp. 1 dop nr. 651230: Maat 17; 19; 21

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopschroevendraaier Surfacedrive
Aantal delen	3
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 30 mm	651800 30
Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X25 mm	651900 3X25
Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 4	651790 4
IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch lang, Surface Drive met nylon huls Sleutelwijdte 17 mm	651230 17
IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch lang, Surface Drive met nylon huls Sleutelwijdte 21 mm	651230 21
IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch lang, Surface Drive met nylon huls Sleutelwijdte 19 mm	651230 19