



## Dopsleutelassortiment, Aantal delen: 73



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 630002 73     |
| GTIN          | 4045197579119 |
| Artikelklasse | 62A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Alle onderdelen in kunststof boxen.

Voordelige uitvoering.

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

#### Levering:

73-delig – 3/8 inch: 18 Doppen 3/8 inch, 6-kant 6 – 24 mm

9 Diepe doppen 3/8 inch, 6-kant 8 – 24 mm

2 Doppen voor bougies 3/8 inch, 16 en 21 mm

3 Doppen met magneet 6, 8, 10 mm

(met 6-kant-schacht E 6,3)

1 Verbindingshulpstuk E 6,3 6-kant op 1/4 inch vierkant

1 Verbindingshulpstuk E 6,3 6-kant op 3/8 inch vierkant

4 Bitdoppen voor binnen-6-kant 3 – 6 mm

3 Bitdoppen voor sleuf 4; 5,5; 7 mm

2 Bitdoppen voor Phillips PH1; PH2

2 Bitdoppen voor Pozidriv PZ1; PZ2

7 Torx®-bitdoppen TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40  
 1 Ratel met uitwerper 3/8 inch  
 1 Dwarsgreep 3/8 inch  
 1 Cardangewricht 3/8 inch  
 2 Verlengstukken 3/8 inch, 75 en 225 mm  
 1 Verlengstuk 3/8 inch 50 mm WobbleFix  
 1 Adapter 3/8 – 1/4 inch  
 1 Adapter 3/8 – 1/2 inch  
 13 Steekringsleutels 6 – 19 mm  
 Opgeborgen in: kunststof koffer (380×285×85 mm)

## Technische beschrijving

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Aandrijfvierkant                        | 3/8 inch                              |
| Bitsoort                                | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
| Bitsoort                                | Pozidriv-schroevendraaier             |
| Bitsoort                                | Sleutel voor binnenzeskantbouten      |
| Bitsoort                                | Sleufschroevendraaier                 |
| Bitsoort                                | 6-kant dopsleutel                     |
| Bitsoort                                | Schroevendraaier voor Phillips        |
| Aantal delen                            | 73                                    |
| Sleutelwijdtematen                      | metrisch                              |
| Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel     | 6-24 mm                               |
| Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel | 3-6 mm                                |
| Verpakking                              | Kunststof box                         |
| Producttype                             | Dopsleutel                            |

## Accessoires

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Kunststof clip Kleur RED  | 630003 RED  |
| Kunststof clip Kleur BLUE | 630003 BLUE |