

**Momentschroevendraaier TorqueVario[®], Maximaal draaimoment: 700cNm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659930 700
GTIN	4010995264642
Artikelklasse	63K

Omschrijving**Uitvoering:**

Numerieke weergave van de draaimomentwaarde via vensterschaal (40 – 50 schaalwaarden, afhankelijk van het draaimomentbereik). Draaimoment traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-Setter (meegeleverd). Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Nauwkeurigheid $\pm 6\%$.

Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment, in combinatie met een Wiha Torque verwisselbare steel nr. 659932 – 659946.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.
Instelgereedschap voor maat 60-700: Nr. 659931 maat 1 en voor maat 1400: Nr. 659931 maat 2.

Technische beschrijving

Draaimomentbereik	200 - 700 cNm
Draaimomentbereik	2 - 7 Nm
maximaal draaimoment	800 cNm
Weergave	analoog
Meetnauwkeurigheid draaimoment	$\pm 6\%$
Ø	41 mm

Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Aflezings omschakelbaar	Nm
Meetmethode	Draaimoment
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Gewicht	320 g
Feedback	ontkoppelend
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Aansluitingsvorm	verwisselbare steel
Norm	DIN EN ISO 6789
Totale lengte L	142 mm
Serie	TorqueVario®
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,2 Nm
Fabrikantnummer	TorqueVario®-S
Vast ingesteld draaimoment	nee
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
-------------------------------------------------------------------	----------------

Accessoires

Instelgereedschap Torque Setter Type 1	659931 1
----------------------------------------	----------

