


Garant**ZeroClamp basisplaat (voor bepaalde machinetypes/tafels), Type: 29612****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360014 29612
GTIN	4045197884282
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

Centrumboring \varnothing 25 H7 voor opname van de centreerset. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Materiaal:

Basisplaat van hoogvast aluminium, oppervlaktebehandeld.

Alle componenten van de spanschijf roestvrij of tegen corrosie beschermd staal.

Accessoires:

Spanpennen nr. 360025, aansluitblokken nr. 360017 maat 12808 en maat 12805.

Opmerking:

De afbeelding kan afhankelijk van machinetype afwijken.

Technische beschrijving

Aantal spanschijven	8
---------------------	---

Spanschijf-Ø	120 mm
Type	29612
Breedte B	540 mm
Steekmaat S	200 mm
Hoogte H	44 mm
Geschikt voor machinetype	Hermle C 32
Ø A	650 mm
Kruissteekmaat	ja
Serie	ZeroClamp
Producttype	Basisplaat

Accessoires

ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp afdekplaat voor basisplaat Type 29610	360021 29610
ZeroClamp aansluitblok Type 12808	360017 12808
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M12	360025 18M12
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16	360025 18M16
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp aansluitblok Type 12805	360017 12805
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 16M10	360025 16M10
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 12M10	360025 12M10
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M10	360025 25M10
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 16M8	360025 16M8

