


**Kraaienpootsleutel Ringvorm open, Sleutelwijdte: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	612920 18
GTIN	4018754003402
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

matrijsgesmeed, kop met vierkant geschikt voor montage op het aandrijfgereedschap zoals ratel, verlengstuk etc.

**Toepassing:**

Dankzij de mogelijkheid om verschillende aandrijfgereedschappen te gebruiken, zijn bouten op moeilijk bereikbare plaatsen ook goed toegankelijk.

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel, verchromd; rondom gepolijst (geen scherpe randen).

**Opmerking:**

Voor bijbehorend aandrijfgereedschap zie nr. 632000 – 641350 en 655230 – 657766.

**Technische beschrijving**

Aandrijfvierkant	3/8 inch
Sleutelwijdte	18 mm
Kopdikte h	18,5 mm
Kopbreedte b	29 mm
Lengte L	40,8 mm
Vorm, uitgang	Ringvorm, open

Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop

## Accessoires

Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 240 mm	635429 240
Ratel omschakelb.3/8" handv.knie.	635335
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type 3/8	635090 3/8
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type	635025
Verlengstuk, 3/8 inch QuickRelease totale lengte 240 mm	635645 240
Precisieratel omschakelbaar, 3/8 inch, met uitwerper en draaigreep	635220
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 160 mm	635400 160
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 240 mm	635400 240
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 75 mm	635420 75
Verlengstuk, 3/8 inch QuickRelease totale lengte 75 mm	635645 75
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 165 mm	635700 165
Cardangewricht, 3/8 inch QuickRelease Type 3/8	636250 3/8
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 125 mm	635400 125
Doorsteekratel, 3/8 inch met kort handvat	635900
Verlengstuk, 3/8 inch flexibel Totale lengte 194 mm	635600 194
Precisieratel 'Zyklop Metal' doorsteekvierkant, 3/8 inch met uitwerper	635290
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 40 mm	635420 40
Dwarsgreep, 3/8 inch QuickRelease Totale lengte 165 mm	635750 165
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm	635720 200
Precisieratel 'Zyklop Speed' omschakelbaar, 3/8 inch met draibare kop en uitwerper	635190
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 75 mm	635429 75

Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 125 mm	635429 125
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636200 3/8
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636229 3/8
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636220 3/8
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 75 mm	635400 75
Verlengstuk, 3/8 inch QuickRelease totale lengte 160 mm	635645 160
Speciaal verlengstuk 3/8 inch	612950
Precisieratel 'Zyklop Metal' omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper	635295
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 125 mm	635420 125
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm	635729 200
Handgreep met kniegewricht, 3/8 inch	636000
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 40 mm	635400 40