

**Kraaienpootsleutel Bekvorm, Sleutelwijdte: 24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	612900 24
GTIN	4018754003594
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, kop met vierkant geschikt voor montage op het aandrijfgereedschap zoals ratel, verlengstuk etc.

Toepassing:

Dankzij de mogelijkheid om verschillende aandrijfgereedschappen te gebruiken, zijn bouten op moeilijk bereikbare plaatsen ook goed toegankelijk.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd; rondom gepolijst (geen scherpe randen).

Opmerking:

Voor bijbehorend aandrijfgereedschap zie nr. 632000 – 641350 en 655230 – 657766.

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	3/8 inch
Sleutelwijdte	24 mm
Kopdikte h	6,3 mm
Kopbreedte b	41 mm
Lengte L	44,5 mm
Vorm, uitgang	Bekvorm

Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop

Accessoires

Verlengstuk, 3/8 inchflexibel Totale lengte 194 mm	635600 194
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636220 3/8
Precisieratel omschakelbaar, 3/8 inch, met uitwerper en draaigreep	635220
Doorsteekratel, 3/8 inch met kort handvat	635900
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 125 mm	635400 125
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 125 mm	635429 125
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 75 mm	635400 75
Precisieratel 'Zyklop Metal' doorsteekvierkant, 3/8 inch met uitwerper	635290
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 75 mm	635429 75
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm	635729 200
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 40 mm	635400 40
Verlengstuk, 3/8 inchextra lang Totale lengte 305 mm	635500 305
Dwarsgreep, 3/8 inchQuickRelease Totale lengte 165 mm	635750 165
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636229 3/8
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type 3/8	635090 3/8
Precisieratel 'Zyklop Metal' omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper	635295
Verlengstuk, 3/8 inchQuickRelease totale lengte 240 mm	635645 240
Cardangewricht, 3/8 inchQuickRelease Type 3/8	636250 3/8
Verlengstuk, 3/8 inchQuickRelease totale lengte 75 mm	635645 75
Verlengstuk, 3/8 inchextra lang Totale lengte 508 mm	635500 508
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 75 mm	635420 75

Handgreep met kniegewricht, 3/8 inch	636000
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 40 mm	635420 40
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 125 mm	635420 125
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 165 mm	635700 165
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 160 mm	635400 160
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 240 mm	635400 240
Verlengstuk, 3/8 inch QuickRelease totale lengte 160 mm	635645 160
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type	635025
Verlengstuk, 3/8 inch extra lang Totale lengte 711 mm	635500 711
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 240 mm	635429 240
Speciaal verlengstuk 3/8 inch	612950
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm	635720 200
Precisieratel 'Zyklop Speed' omschakelbaar, 3/8 inch met draaibare kop en uitwerper	635190
Ratel omschakelb. 3/8" handv. knie.	635335
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636200 3/8