



Ventilatiefilteropzet voor veiligheidskasten, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	981108 1
GTIN	4045197886316
Artikelklasse	96G

Omschrijving

Uitvoering:

Het HOLEX-filteropzetstuk werkt in recirculatiestand en dient voor de technische ontluiking van HOLEX-veiligheidskasten type 90 (nr. 981105 maat 1200) conform DIN EN 14470-1 bij de opslag van ontvlambare vloeistoffen.

Vanwege de geluidsarme werkwijze is het HOLEX-filteropzetstuk voor gevaarlijke stoffen ideaal voor gebruik in de directe werkomgeving. Het HOLEX-filteropzetstuk voor gevaarlijke stoffen reageert op **verontreinigingen in de vorm van grove deeltjes** (stof, etc.) **en op sterke verontreiniging van de afvoerlucht met koolwaterstofdampen en -gassen**. Bij verzadigingen van het filter worden met behulp van led-lampen waarschuwingen afgegeven.

De afvoerlucht van de kast wordt door het geïntegreerde **actieve-koolstoffilter** van koolwaterstofdampen ontdaan en kan daardoor weer aan de omgevingslucht worden afgegeven. De bijzonderheid van het filter is zijn **tandemconstructie**. Als het hoofdfilter verzadigd is, biedt het tweede, geïntegreerde filter gedurende ca. 14 dagen extra veiligheid. Geen belasting van de omgevingslucht doordat alle oplosmiddeldampen voor vrijwel 100% worden uitgefilterd – dit beschermt de gezondheid van de medewerkers!

Uitvoering promotietekst:

- **Geluidsarme werkwijze in recirculatiestand.**
- **Met geïntegreerd actieve-koolstoffilter in tandemconstructie.**
- **Voor verontreiniging met grove deeltjes en sterke verontreiniging van de afvoerlucht met koolwaterstofdampen en -gassen.**
- **Nagenoeg 100% filtering van alle oplosmiddeldampen.**

Toepassing promotietekst:

Voor de technische ontluchting van HOLEX veiligheidskasten type 90 (nr. 981105) volgens DIN EN 14470-1 bij opslag van ontvlambare vloeistoffen.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen, moet het HOLEX-filteropzetstuk voor gevaarlijke stoffen conform de handleiding en belasting door een terzake kundige technicus van uit bedrijf op werking worden gecontroleerd. In het kader van deze controle moet het tandem-actieve-koolstoffilter op verontreiniging worden gecontroleerd. Als de sensor de verzadiging van het actieve koolstoffilter aangeeft, moet het filter door een deskundige worden vervangen.

Technische beschrijving

Diepte	510 mm
Hoogte	210 mm
Gewicht	14 kg
Breedte	310 mm
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	85 - 264 V
Geluidsdrukkniveau	35 dB
Stroomopname	0,13 A
Producttype	Ventilatiefilter opzetstuk

Accessoires

Reservefilter voor circulatiefilteropzetstuk van HOLEX veiligheidskasten Type 1

981109 1