

**Kraaienpootsleutel Bekvorm, Sleutelwijdte: 13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	612900 13
GTIN	4018754003501
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, kop met vierkant geschikt voor montage op het aandrijfgereedschap zoals ratel, verlengstuk etc.

Toepassing:

Dankzij de mogelijkheid om verschillende aandrijfgereedschappen te gebruiken, zijn bouten op moeilijk bereikbare plaatsen ook goed toegankelijk.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd; rondom gepolijst (geen scherpe randen).

Opmerking:

Voor bijbehorend aandrijfgereedschap zie nr. 632000 – 641350 en 655230 – 657766.

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	3/8 inch
Sleutelwijdte	13 mm
Kopdikte h	6,3 mm
Kopbreedte b	25,4 mm
Lengte L	34,3 mm
Vorm, uitgang	Bekvorm

Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop

Accessoires

Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type	635025
Dwarsgreep, 3/8 inch QuickRelease Totale lengte 165 mm	635750 165
Precisieratel 'Zyklop Metal' omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper	635295
Ratel omschakelb. 3/8" handv. knie.	635335
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 40 mm	635420 40
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 240 mm	635429 240
Verlengstuk, 3/8 inch QuickRelease totale lengte 75 mm	635645 75
Doorsteekratel, 3/8 inch met kort handvat	635900
Verlengstuk, 3/8 inch flexibel Totale lengte 194 mm	635600 194
Verlengstuk, 3/8 inch extra lang Totale lengte 508 mm	635500 508
Handgreep met kniegewricht, 3/8 inch	636000
Precisieratel 'Zyklop Speed' omschakelbaar, 3/8 inch met draaibare kop en uitwerper	635190
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636220 3/8
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 125 mm	635400 125
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 40 mm	635400 40
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 125 mm	635420 125
Verlengstuk, 3/8 inch extra lang Totale lengte 305 mm	635500 305
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm	635729 200
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 75 mm	635429 75
Precisieratel 'Zyklop Metal' doorsteekvierkant, 3/8 inch met uitwerper	635290
Verlengstuk, 3/8 inch QuickRelease totale lengte 160 mm	635645 160

Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 75 mm	635400 75
Cardangewricht, 3/8 inch QuickRelease Type 3/8	636250 3/8
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636229 3/8
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 125 mm	635429 125
Speciaal verlengstuk 3/8 inch	612950
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm	635720 200
Verlengstuk, 3/8 inch QuickRelease totale lengte 240 mm	635645 240
Precisieratel omschakelbaar, 3/8 inch, met uitwerper en draigreep	635220
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 75 mm	635420 75
Verlengstuk, 3/8 inch extra lang Totale lengte 711 mm	635500 711
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type 3/8	635090 3/8
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 240 mm	635400 240
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 165 mm	635700 165
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 160 mm	635400 160
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636200 3/8