



Kraaienpootsleutel Ringvorm open, Sleutelwijdte: 17mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	612920 17
GTIN	4018754003396
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

matrijsgesmeed, kop met vierkant geschikt voor montage op het aandrijfgereedschap zoals ratel, verlengstuk etc.

Toepassing:

Dankzij de mogelijkheid om verschillende aandrijfgereedschappen te gebruiken, zijn bouten op moeilijk bereikbare plaatsen ook goed toegankelijk.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd; rondom gepolijst (geen scherpe randen).

Opmerking:

Voor bijbehorend aandrijfgereedschap zie nr. 632000 – 641350 en 655230 – 657766.

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	3/8 inch
Sleutelwijdte	17 mm
Kopdikte h	17,5 mm
Kopbreedte b	27,3 mm
Lengte L	39,2 mm
Vorm, uitgang	Ringvorm, open

Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop

Accessoires

Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 165 mm	635700 165
Verlengstuk, 3/8 inchflexibel Totale lengte 194 mm	635600 194
Verlengstuk, 3/8 inchQuickRelease totale lengte 240 mm	635645 240
Dwarsgreep, 3/8 inchQuickRelease Totale lengte 165 mm	635750 165
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm	635729 200
Precisieratel omschakelbaar, 3/8 inch, met uitwerper en draigreep	635220
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm	635720 200
Precisieratel 'Zyklop Metal' doorsteekvierkant, 3/8 inch met uitwerper	635290
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 75 mm	635429 75
Cardangewricht, 3/8 inchQuickRelease Type 3/8	636250 3/8
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 125 mm	635429 125
Handgreep met kniegewricht, 3/8 inch	636000
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type 3/8	635090 3/8
Precisieratel 'Zyklop Speed' omschakelbaar, 3/8 inch met draaibare kop en uitwerper	635190
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 75 mm	635400 75
Speciaal verlengstuk 3/8 inch	612950
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 125 mm	635400 125
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 125 mm	635420 125
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 40 mm	635420 40
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 75 mm	635420 75
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type	635025

Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636200 3/8
Doorsteekratel, 3/8 inch met kort handvat	635900
Verlengstuk, 3/8 inch QuickRelease totale lengte 160 mm	635645 160
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636220 3/8
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 240 mm	635400 240
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 240 mm	635429 240
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 40 mm	635400 40
Ratel omschakelb.3/8" handv.knie.	635335
Verlengstuk, 3/8 inch QuickRelease totale lengte 75 mm	635645 75
Precisieratel 'Zyklop Metal' omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper	635295
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 160 mm	635400 160
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636229 3/8