

**Kraaienpootsleutel Bekvorm, Sleutelwijdte: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	612900 15
GTIN	4018754003525
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, kop met vierkant geschikt voor montage op het aandrijfgereedschap zoals ratel, verlengstuk etc.

Toepassing:

Dankzij de mogelijkheid om verschillende aandrijfgereedschappen te gebruiken, zijn bouten op moeilijk bereikbare plaatsen ook goed toegankelijk.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd; rondom gepolijst (geen scherpe randen).

Opmerking:

Voor bijbehorend aandrijfgereedschap zie nr. 632000 – 641350 en 655230 – 657766.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	15 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Kopdikte h	6,3 mm
Kopbreedte b	30 mm
Lengte L	37,7 mm
Vorm, uitgang	Bekvorm

Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop

Accessoires

Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 75 mm	635420 75
Precisieratel 'Zyklop Metal' omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper	635295
Verlengstuk, 3/8 inchextra lang Totale lengte 711 mm	635500 711
Handgreep met kniegewricht, 3/8 inch	636000
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type	635025
Precisieratel 'Zyklop Speed' omschakelbaar, 3/8 inch met draaibare kop en uitwerper	635190
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 40 mm	635420 40
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm	635720 200
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type 3/8	635090 3/8
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm	635729 200
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 125 mm	635429 125
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 75 mm	635400 75
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 165 mm	635700 165
Verlengstuk, 3/8 inchQuickRelease totale lengte 160 mm	635645 160
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 40 mm	635400 40
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636229 3/8
Doorsteekratel, 3/8 inch met kort handvat	635900
Precisieratel omschakelbaar, 3/8 inch, met uitwerper en draigreep	635220
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 125 mm	635400 125
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 160 mm	635400 160
Verlengstuk, 3/8 inchextra lang Totale lengte 305 mm	635500 305

Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 125 mm	635420 125
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 240 mm	635400 240
Verlengstuk, 3/8 inchextra lang Totale lengte 508 mm	635500 508
Cardangewricht, 3/8 inchQuickRelease Type 3/8	636250 3/8
Dwarsgreep, 3/8 inchQuickRelease Totale lengte 165 mm	635750 165
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636200 3/8
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 240 mm	635429 240
Verlengstuk, 3/8 inchQuickRelease totale lengte 240 mm	635645 240
Verlengstuk, 3/8 inchQuickRelease totale lengte 75 mm	635645 75
Verlengstuk, 3/8 inchflexibel Totale lengte 194 mm	635600 194
Ratel omschakelb.3/8" handv.knie.	635335
Precisieratel 'Zyklop Metal' doorsteekvierkant, 3/8 inch met uitwerper	635290
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 75 mm	635429 75
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636220 3/8
Speciaal verlengstuk 3/8 inch	612950