



## Magazijn-eenhandsratel met 1/4 inch bits in riemhouder van textiel



### Bestelgegevens

Bestelnummer	676770
GTIN	4013288187406
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Kraftform-handvat met geïntegreerde zachte delen. Met ratelfunctie via omschakelring voor rechtsom en linksom aanhalen en vastzetting. Geïntegreerd magazijn voor 6 bits.

#### T.b.v.:

1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3.

#### Inhoud:

Resp. 1 st.:

voor Phillips nr. 675310 gr. 1/25; 2/25

voor Pozidriv nr. 675320 gr. 1/25; 2/25

voor binnen-Torx® nr. 675340 gr. TX20; TX25

voor Phillips nr. 674200 gr. 1/89; 2/89

voor Pozidriv nr. 674220 gr. 1/89; 2/89

voor binnen-Torx® nr. 674250 gr. TX20/89; TX25/89

### Technische beschrijving

totale lengte	150 mm
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Fabrikantnummer	KK Pistol RA 4
Bithouder	F 6,3
Bithouder	D 6,3
Uitvoering handgreep	gebogen
draaibare kap	nee
Omschakelbaarheid links-/rechtsom draaien	ja
met ratelhandvat	ja
incl. bits	ja
geïntegreerd bitmagazijn	ja
Producttype	Bit-gereedschap

## Accessoires

Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675320 1/25
Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/89 mm	674220 1/89
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX20	675340 TX20
Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/89 mm	674200 2/89
Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/89 mm	674200 1/89
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/89 mm	674220 2/89
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675310 2/25

Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675310 1/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX25	675340 TX25
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675320 2/25
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/50 mm	675310 2/50
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/50 mm	675320 2/50