

**Led-acculamp 0-variant zonder accu, 18 V, Type: 92604200****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 073200 92604200 |
| GTIN          | 4014586882819   |
| Artikelklasse | 03G             |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compacte led-acculamp met zwenkbare lampkop. Compatibel met alle **Fein 12-18 V Li-ion-accu's**.

**Levering:**

**Acculamp zonder accu en zonder lader.**

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073832 en nr. 073845.

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 18 V

Fabrikantnummer: ALED 12-18V

Lichtstroom: 300 lm

Lichtstroom stand 2: 100 lm

Aantal inbegrepen accu's: 0

Accutype: Lithium-ion

Accuspanning: 12 V

**Technische beschrijving**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Lichtstroom stand 2 | 100 lm |
|---------------------|--------|

|  |                  |
|--|------------------|
| Accuspanning                                   | 12 V             |
| Accuspanning                                   | 18 V             |
| Fabrikantnummer                                | ALED 12-18V      |
| Aantal inbegrepen accu's                       | 0                |
| Accutype                                       | Lithium-ion      |
| Gewicht zonder accu                            | 130 g            |
| Lichtstroom                                    | 300 lm           |
| Energievoorziening                             | Accuvoeding      |
| ATEX-zone                                      | geen             |
| Productnaamattribuut                           | 18 V             |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 12 V |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 18 V |
| Producttype                                    | Werklamp         |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V | 073835 FE18 |
| Acculader Type FE50                       | 073845 FE50 |
| Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V | 073837 FE18 |
| Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE14 V | 073838 FE14 |
| Acculader Type FE80                       | 073845 FE80 |
| Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V | 073838 FE18 |
| Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V | 073836 FE18 |
| Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE12 V | 073837 FE12 |
| Acculader Type FE30                       | 073845 FE30 |
| Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE12 V | 073836 FE12 |