

**Adapter voor ringratelsleutel, Type: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614850 1
GTIN	4045197235800
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeskantige schacht met verende kogel resp. drukstuk voor borging in de ringsleutel.
Buitenvierkant volgens DIN 3120 met uitwerper voor het aanbrengen van doppen.

Voordeel:

Met de adapter kan een ringratelsleutel SW 10, 13 of 19 mm in een ratel worden omgezet.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v. :

Ringratelsleutels nr. 614800 – 614820, 614845 en 614870 – 614875 telkens in de sleutelwijdte 10.

Opname SW: 10 mm

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Technische beschrijving

Opname SW	10 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
Producttype	Vierkant-adapter

Accessoires

Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes met draaibare kop Aantal sleutels 5	614814 5
Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes Aantal sleutels 4	614810 4
Steeksleutel-/ringratelsleutel Sleutelwijdte 10 mm	614800 10
JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel Sleutelwijdte 10 mm	614870 10
Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes korte uitvoering Aantal sleutels 5	614818 5
Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes Aantal sleutels 5	614810 5
Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes korte uitvoering Aantal sleutels 10	614818 10
Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes Aantal sleutels 10	614810 10
JOKER 6001 Switch steeksleutel-/ringratelsleutel, omschakelbaar, 15° gebogen Sleutelwijdte 10 mm	614875 10
Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes met draaibare kop Aantal sleutels 10	614814 10
Steeksleutel-/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 10 mm	614812 10
Steeksleutel-/ringratelsleutel korte uitvoering Sleutelwijdte 10 mm	614816 10
Ringratelsleutel 15° gebogen Sleutelwijdtes 10X11 mm	614845 10X11
Steeksleutel-/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 10 mm	614820 10