

**JOKER 6000 steeksleutel-/ringratelsleutelset, Aantal sleutels: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614880 11
GTIN	4013288167521
Artikelklasse	63F

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met lichtlopende, robuuste precisieringratel (80 tanden) met bijzonder kleine nadraaihoek van 4,5°.

De bezijde met dubbel zeskantprofiel en verwisselbare, geharde metalen plaat heeft een vasthoudfunctie en fungeert als eindaanslag, voorkomt wegglijden en maakt een kleine aantrekhoek mogelijk.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

Levering:

Resp. 1 sleutel nr. 614870: Maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Technische beschrijving

Aantal sleutels	11
Sleutelwijdte	8 mm
Sleutelwijdte	18 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Sleutelwijdte	10 mm

Sleutelwijdte	11 mm
Sleutelwijdte	12 mm
Sleutelwijdte	13 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Sleutelwijdte	15 mm
Sleutelwijdte	16 mm
Sleutelwijdte	17 mm
Fabrikantnummer	6000 Joker 11 Set 1
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	80
Nadraaihoek	4,5 graden
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak	mat verchromd
Verpakking	Vouwtas
Sleutelwijdtematen	metrisch
Eindaanslag bekkzijde	ja
Klemfunctie bekkzijde	ja
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel Sleutelwijdte 19 mm	614870 19
JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel Sleutelwijdte 13 mm	614870 13
JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel Sleutelwijdte 15 mm	614870 15
	614870 10

JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel Sleutelwijdte 10 mm

JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel Sleutelwijdte 11 mm

614870 11

JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel Sleutelwijdte 8 mm

614870 8

JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel Sleutelwijdte 18 mm

614870 18

JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel Sleutelwijdte 16 mm

614870 16

JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel Sleutelwijdte 14 mm

614870 14

JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel Sleutelwijdte 12 mm

614870 12

JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel Sleutelwijdte 17 mm

614870 17