



## Universeel meetgereedschap in houten box, Type: SET



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 428300 SET    |
| GTIN          | 5051102226589 |
| Artikelklasse | 46B           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Lichte, stabiele buisconstructie.** Twee meetarmhouders voor het opnemen van de verschillende meetinserts. Vaste meetarmhouder (zonder geleidingsgroef) voor grove instelling, verschuifbaar op buis. Beweegbare meetarmhouder, spelings- en wrijvingsvrij gelagerd in zeer precieze kogelgeleiding, daardoor grootst mogelijke nauwkeurigheid. **Constante meetkracht door ingebouwde meetkrachtveer.** Voor contactvrije invoer in de meetpositie kan de beweegbare meetarm via een vrijmaaktoets worden teruggetrokken. Meetbereik met optioneel verlengstuk naar wens uitbreidbaar (max. 3000 mm). Inzetbaar met iedere meetklok met schacht-Ø 8 mm h6.

#### Toepassing:

**Universeel meetgereedschap voor vergelijkende metingen.** Voor buiten- en binnenmetingen aan de meest uiteenlopende werkstukvormen en voor het meten van smalle uitsteeksels. Met speciale accessoires voor het meten van centreerwielen, smalle openingen, groeven, zwaluwstaartvormen, conussen, vertandingen, alsmede binnen- en buitenschroefdraden.

#### Levering:

Basisgereedschap, houten box. Inclusief meetarmen nr. 428350 maat 50, 2 meetinserts nr. 428360 maat S, 2 st. klemmoer nr. 428358, 2 st. instelbare diepteanslagen nr. 428354 maat A, digitale meetklok met schaal, aflezing 0,001 mm, min.- / max-functie, beschermkap voor meetklok.

### Technische beschrijving

|            |       |
|------------|-------|
| Meetbereik | 20 mm |
|------------|-------|

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Toepassingsbereik buiten | 0 - 220 mm                 |
| Toepassingsbereik binnen | 30 - 255 mm                |
| Verpakking               | stevige box                |
| Kalibratie               | A3                         |
| Producttype              | Universeel meetgereedschap |

## Dienstverlening

|   |            |
|---|------------|
| Kalibratie Universele schuifmaat Maximaal meetbereik 600 mm | 021400 600 |
|---|------------|

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Klemmoer voor 428360, per stuk Type K  | 428358 K   |
| Paar meetarmen Uitsteeklengte 50 mm    | 428350 50  |
| Meetinsert voor meetarmen, stuk Type S | 428360 S   |
| Verlengstuk voor 428300 Lengte 150 mm  | 428320 150 |
| Verlengstuk voor 428300 Lengte 500 mm  | 428320 500 |