

**HOLEX****Tapeinddraaierset, 4-delig, 6 – 12 mm in plaatstalen box****Bestelgegevens**

Bestelnummer	619610
GTIN	4045197298669
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke stalen behuizing met doorlopend gat in lengterichting. De klemming van de tapeinden geschiedt zorgvuldig met behulp van drie excentrisch geplaatste walsen. Het apparaat hoeft alleen over het tapeind geplaatst en gedraaid te worden. Het tapeind wordt automatisch geklemd en vastgehouden. Stalen behuizingen in de maten 6 t/m 12 hebben een 1/2 inch binnenvierkant. Maat 16 alleen met 6-kant-aanzet.

Onze in- en uitdraaier voor tapeinden is een hoogwaardig gereedschap, ontwikkeld om u te helpen bij de montage en demontage van tapeinden. Of u nu een professionele mecanicien, een doe-het-zelver of de eigenaar van een voertuig bent, dit veelzijdige gereedschap zal uw werk gemakkelijker maken en u kostbare tijd en moeite besparen.

De in- en uitdraaier voor tapeinden is gemaakt van robuust en duurzaam materiaal, dat betrouwbare prestaties garandeert. Het gereedschap beschikt over een 1/2 inch-vierkantaansluiting voor ratels en een 6-kant-sleutelhulp, die comfortabel gebruik mogelijk maakt. Dit is vooral belangrijk als u met dikke tapeinden werkt, die mogelijk sterke weerstand bieden.

**De functies van de in- en uitdraaier voor tapeinden bestaan uit:**

- **Indraaifunctie: met deze functie kunt u tapeinden nauwkeurig en veilig in de overeenkomstige draad draaien.**
- **Uitdraaifunctie: soms moeten beschadigde of vastzittende tapeinden worden verwijderd. In zulke gevallen is de uitdraaifunctie van toepassing. De uitdraaier is zodanig ontworpen dat hij in de aanwezige draad van het tapeind wordt gestoken en door draaien een constante en gecontroleerde kracht op het tapeind uitoefent. Dit maakt het uitdraaien gemakkelijker, zelfs als het tapeind stevig vastzit.**

- **Veelzijdigheid:** onze in- en uitdraaier voor tapeinden is verkrijgbaar in verschillende maten, om te voldoen aan de vereisten van verschillende tapeinden. U kunt het juiste gereedschap voor uw specifieke toepassing selecteren om optimale resultaten te behalen.
- **Houdbaarheid en betrouwbaarheid:** het gereedschap is gemaakt van hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, dat een lange levensduur en betrouwbare prestaties garandeert. De klemming van de tapeinden gebeurt zorgvuldig met behulp van drie excentrisch geplaatste walsen die automatisch klemmen. U kunt erop vertrouwen dat onze in- en uitdraaier voor tapeinden ook bij veeleisende taken en herhaaldelijk gebruik zijn functies vlekkeloos vervult.

Onze in- en uitdraaier voor tapeinden is het ideale gereedschap om tapeinden efficiënt in of uit te draaien, hetzij bij het repareren van auto's, in de machinebouw, in de metaalverwerking of in andere toepassingen. Investeer in kwaliteit en maak uw werk gemakkelijker met onze betrouwbare in- en uitdraaier voor tapeinden.

#### **Toepassing:**

Voor het in- en uitdraaien van tapeinden. Voor rechtsom en linksom aanhalen.

#### **Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, oppervlak verchroomd.

#### **Inhoud:**

Resp. 1 tapeinddraaier nr. 619600: Maat 6; 8; 10; 12

## **Technische beschrijving**

Plaatstalen box lengte	220 mm
Plaatstalen box breedte	85 mm
Plaatstalen box hoogte	38 mm
Aantal delen	4
Aandrijfvierkant	1/2 inch
inbegrepen maten	6 - 12 mm
Verpakking	Plaatstalen koffer
Producttype	Trekgereedschap
USP1	met 1/2 inch-binnenvierkant en 6-kant-sleutelhulp
USP2	Ø 6 – 12 mm, 4-delig, in plaatstalen box

## Accessoires

Tapeinddraaier Voor bout-Ø 6 mm	619600 6
Tapeinddraaier Voor bout-Ø 8 mm	619600 8
Tapeinddraaier Voor bout-Ø 10 mm	619600 10
Tapeinddraaier Voor bout-Ø 12 mm	619600 12