



## Hoge veterschoen antraciet STAVANGER Bau GORE II, S3 NB, EU-schoenmaat: 44



### Bestelgegevens

Bestelnummer	092781 44
GTIN	4044348293690
Artikelklasse	09C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hoge veterschoen STAVANGER Bau GORE II met GORE-TEX® membraan voor een ademend, maar waterdicht bovenmateriaal van soepel waterproof leer. Goede bestendigheid tegen zuren en logen. Hoge snijvastheid en mechanische belastbaarheid. Breed standvlak. Zeer goede antislipwerking ook op gladde, natte en oliebesmeurde vloeren. Met **SECURA VARIO®-hieldemping** en hittebestendig tot ca. 220 °C.

- **Gesloten tong.**
- **Loopzool Perbunan Alpine, antraciet.**
- **Versterkte neusbescherming.**
- **Veterhaken.**
- **Verhoogde schacht.**
- **Gevoerde rand.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

#### Uitvoering promotietekst:

Hoge veterschoen STAVANGER Bau GORE II met GORE-TEX® membraan voor een ademend, maar waterdicht bovenmateriaal van soepel waterproof leer. Goede bestendigheid tegen zuren

en logen. Hoge snijvastheid en mechanische belastbaarheid. Breed standvlak. Zeer goede antislipwerking ook op gladde, natte en oliebesmeurde vloeren. Hittebestendig tot ca. 220 °C.

- **Gesloten tong.**
- **Loopzool Perbunan Alpine, antraciet.**
- **Versterkte neusbescherming.**
- **Veterhaken.**
- **Verhoogde schacht.**
- **Gevoerde rand.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

**Norm:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Opmerking:**

Voorraadartikel in EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in EU-schoenmaten 36 – 51.

Wijde uitvoering XB onder nr. 092782. Bevat het dempingselement rood en groen

**Opmerking promotietekst:**

Wijde uitvoering XB onder nr. 092782.

## Technische beschrijving

Veiligheidsklasse	S3
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
EU-schoenmaat	44
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
Koude-isolatie	tot -20 °C
Doorloopzekerheid	Staal
Materiaal teenbeschermkap	Staal
Eigenschap	Vario®-demping
Geslacht	Heren
Producttype	Veiligheidslaarzen