

**Pijpsleutelset, Aantal sleutels: 11/3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	620320 11/3
GTIN	4045197438836
Artikelklasse	62C

Omschrijving**Uitvoering:**

dunwandige pijp van temperstaal, met dwarsboring voor wringijzer.

Norm:

DIN 896 B

Materiaal:

pijp van verchroomd temperstaal.

Levering:

Resp. 1 pijpsleutel nr. 620120: Maat 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Technische beschrijving

Aantal wringijzers	3
Aantal sleutels	11
Verpakking	kunststof tas
Norm	DIN 896 B
Materiaal	Gehard staal, verchroomd

Oppervlak	verchromd
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Wringijzer, cilindrisch Ø×totale lengte 6X160 mm	621600 6X160
Wringijzer, cilindrisch Ø×totale lengte 14X320 mm	621600 14X320
Wringijzer, cilindrisch Ø×totale lengte 16X400 mm	621600 16X400
Wringijzer, cilindrisch Ø×totale lengte 10X200 mm	621600 10X200
Wringijzer, cilindrisch Ø×totale lengte 12X250 mm	621600 12X250
Wringijzer, getrapd Totale lengte 245 mm	621800 245
Wringijzer, getrapd Totale lengte 180 mm	621800 180
Wringijzer, getrapd Totale lengte 175 mm	621800 175
Wringijzer, cilindrisch Ø×totale lengte 8X180 mm	621600 8X180
Pijpsleutel Sleutelwijdte 14X15 mm	620120 14X15
Pijpsleutel Sleutelwijdte 21X24 mm	620120 21X24
Pijpsleutel Sleutelwijdte 10X11 mm	620120 10X11
Pijpsleutel Sleutelwijdte 12X13 mm	620120 12X13
Pijpsleutel Sleutelwijdte 18X19 mm	620120 18X19
Pijpsleutel Sleutelwijdte 30X34 mm	620120 30X34
Pijpsleutel Sleutelwijdte 6X7 mm	620120 6X7
Pijpsleutel Sleutelwijdte 8X9 mm	620120 8X9
Pijpsleutel Sleutelwijdte 20X22 mm	620120 20X22
Pijpsleutel Sleutelwijdte 27X32 mm	620120 27X32
Pijpsleutel Sleutelwijdte 16X17 mm	620120 16X17