



Set genormaliseerde schroevendraaiers voor sleuf, met kunststof handvat, Aantal schroevendraaiers: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	662010 5
GTIN	7610733085811
Artikelklasse	63E

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmede kling, de bladen zijn nauwkeurig afgestemd op de genormaliseerde sleuven van de sleufschroeven.

'**Classic**'-krachthandvat van transparante, slagvaste kunststof (cadmiumvrij). **Steel**: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaheid. Met vlakparallel, smaller toelopend blad. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwart blad.

Norm:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 662000: Maat 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Opmerking:

De beste standtijd voor genormaliseerde schroevendraaiers is gewaarborgd als de schroevendraaiers exact passend voor de genormaliseerde schroefsleuven worden gebruikt (zie tabelgedeelte). Beschadigen van de schroefsleuf wordt voorkomen door de juiste schroevendraaiermaat te kiezen.

Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers	5
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat Bladbreedte b 10 mm	662000 10
Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat Bladbreedte b 5,5 mm	662000 5,5
Schroefhouder Type 1	666425 1
Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat Bladbreedte b 8 mm	662000 8
Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat Bladbreedte b 4 mm	662000 4
Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat Bladbreedte b 6,5 mm	662000 6,5
Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat Bladbreedte b 2X50 mm	662000 2X50
Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat Bladbreedte b 2,5 mm	662000 2,5
Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat Bladbreedte b 3,5 mm	662000 3,5
Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat Bladbreedte b 2X70 mm	662000 2X70
Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat Bladbreedte b 13 mm	662000 13