



## Set schroevendraaiers voor sleuf, met Kraftform-handvat, Aantal schroevendraaiers: 5



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 660110 5      |
| GTIN          | 4013288102256 |
| Artikelklasse | 63H           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Veelzijdige, robuuste schroevendraaier met conische steel (blad) en 6-kant voor sleutel.

**Kraftform-handvat** van slagvaste kunststof **met geïntegreerde zachte delen** vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.

**Steel** van hoogwaardig staal met maximale hardheid en bijzondere taaiheid; **blad met diamantcoating**. Zeskantige profielsteel vanaf maat 5,5 met zeskantige aanzet voor sleutel, oppervlak nicromatt-verchroomd.

#### Voordeel:

- **Maximale slijtvastheid en geringe uitwerpkrachten door diamantcoating.**
- **Snel en ergonomisch werken door het Kraftform-handvat.**
- **Goede krachtoverbrenging door geïntegreerde zachte delen.**
- **Wegrolbeveiliging.**
- **Codering met typeaanduiding en grootte op de kap.**

#### Toepassing:

voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

#### Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 660100: Maat 3,5; 4; 5,5; 7; 9

### Technische beschrijving

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Aantal schroevendraaiers | 5                     |
| Bitsoort                 | Sleufschroevendraaier |
| Producttype              | Schroevendraaier      |

---

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat<br>Bladbreedte b 7 mm   | 660100 7   |
| Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat<br>Bladbreedte b 3,5 mm | 660100 3,5 |
| Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat<br>Bladbreedte b 10 mm  | 660100 10  |
| Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat<br>Bladbreedte b 9 mm   | 660100 9   |
| Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat<br>Bladbreedte b 4 mm   | 660100 4   |
| Schroefhouder Type 1   | 666425 1   |
| Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat<br>Bladbreedte b 5,5 mm | 660100 5,5 |