

**Garant****Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat,  
Bladbreedte b: 6,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	660030 6,5
GTIN	4045197923110
Artikelklasse	61F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Veelzijdige, robuuste schroevendraaiers met conische steel.

Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Steel** van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt met vlakparallel, smaller toelopend blad.

**Krachthandvat** met huidvriendelijk, stroef **Haptoprene**-oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. **Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.**

- **Smaller toelopende, vlakparallelle bladen, exact passend in de genormaliseerde schroefsleuven.**
- **Gladde, braamvrije afronding van het uiteinde van het handvat voorkomt wrijving in de handpalm.**
- **Dankzij de ronde, ergonomische vorm met stroef, huidvriendelijk oppervlak, gegarandeerd langdurig zonder vermoeidheidsverschijnselen werken en zijn hoge draaimomenten mogelijk.**
- **Wegrolbeveiliging.**
- **Codering met typeaanduiding en maat.**

**Voordeel:**

- **Smaller toelopende, vlakparallelle bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.**
- **Geen Cam-Out-effect.**
- **Bladen perfect geschikt voor genormaliseerde en niet-genormaliseerde schroefsleuven.**
- **Gladde, braamvrije afronding van het handvat voorkomt wrijving in de handpalm.**
- **Dankzij de ronde, ergonomische vorm met stroef, huidvriendelijk oppervlak zijn werken zonder vermoeidheidsverschijnselen en hoge draaimomenten gegarandeerd.**
- **Wegrolbeveiliging.**
- **Codering met typeaanduiding en maat.**

**Toepassing:**

Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

**Technische beschrijving**

Meslengte	140 mm
Bladdikte a	1 mm
Bladbreedte b	6,5 mm
totale lengte	245 mm
Steeleanduiding	4
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier