



Assortiment elektronica-schroevendraaiers Kraftform-Micro, Aantal schroevendraaiers: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	667170 12
GTIN	4013288192141
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat met draaibare centreerkap en sneldraaideel. **Steel**, hoogwaardig staal.

Levering:

12-delig in stoffen vouwtas.

Telkens 1 schroevendraaier voor sleuf nr. 664600 gr. 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3.

Telkens 1 schroevendraaier voor Phillips nr. 668800 gr. 00 en 0.

Telkens 1 schroevendraaier voor Torx® overeenkomstig nr. 625770 gr. TX5 en TX6.

Telkens 1 schroevendraaier voor binnenzeskant nr. 627470 gr. 0,9; 1,5; 2.

Opmerking:

25-delig ESD "Big Pack" verkrijgbaar via onze shop onder 669924 gr. 25.

Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers	12
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Fabrikantnummer	Kraftform Micro 12 Universal 1
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

Elektronica-schroevendraaier voor PhillipsKraftform Micro Kruiskopmaat 0	668800 0
Elektronica-schroevendraaier voor sleufKraftform-Micro Bladbreedte b 1,5 mm	664600 1,5
Elektronica-schroevendraaier voor Torx®Kraftform Micro Torx®-profiel TX6	625770 TX6
Elektronica-schroevendraaier voor sleufKraftform-Micro Bladbreedte b 2,5 mm	664600 2,5
Elektronica-schroevendraaier voor sleufKraftform-Micro Bladbreedte b 3 mm	664600 3
Elektronica-schroevendraaier voor binnenzeskantboutenKraftform Micro Zeskant 0,9 mm	627470 0,9
Elektronica-schroevendraaier voor sleufKraftform-Micro Bladbreedte b 1,8 mm	664600 1,8
Elektronica-schroevendraaier voor binnenzeskantboutenKraftform Micro Zeskant 1,5 mm	627470 1,5
Elektronica-schroevendraaier voor sleufKraftform-Micro Bladbreedte b 2 mm	664600 2
Elektronica-schroevendraaier voor PhillipsKraftform Micro Kruiskopmaat 00	668800 00
Elektronica-schroevendraaier voor binnenzeskantboutenKraftform Micro Zeskant 2 mm	627470 2
Elektronica-schroevendraaier voor Torx®Kraftform Micro Torx®-profiel TX5	625770 TX5