

HALDER**SIMPLEX-hamer, 'zacht', met superplastic doppen, wit, Behuizing-Ø /
Materiaal: 50Gmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	753100 50G
GTIN	4030618300199
Artikelklasse	73W

Omschrijving**Uitvoering:**

stevige tweedelige spanbehuizing met twee verwisselbare doppen. Voor diverse bewerkingen zijn geschikte doppen leverbaar.

Alle doppen kunnen tevens met elkaar worden gecombineerd.

Hamers en drijfhamers: behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.

Toepassing:

Gr. **A** = **behuizing van aluminium:** voor licht werk, bijvoorbeeld richten.

Gr. **G** = **behuizing van smeedbaar gietijzer:** voor krachtige slagen, bijv. voor aanbrengen van machineonderdelen, etc.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 753400 en hamerbehuizing onder nr. 753310 verkrijgbaar.

Opmerking:

maataanduiding met behuizing van **A** = aluminium, of **G** = smeedbaar gietijzer.

Technische beschrijving

Gewicht	1,04 kg
Slagoppervlak-Ø van de doppen	50 mm
Materiaal behuizing	Gietstaal
Materiaal steel	Hout
Lengte van de steel	310 mm
Lengte van de kop met doppen	135 mm

Totale lengte	365 mm
Serie	SIMPLEX-hamer, 'zacht'
Materiaal inzetdeel	Superplastic, middelhard
Fabrikantnummer	SIMPLEX
Kleur	wit
Producttype	Hamer

Accessoires

SIMPLEX-hamer, 'zacht', kunststof dop TPE-soft Voor hamerkop-Ø 50 mm	753450 50
SIMPLEX-hamer, 'zacht', rubber composiet-dop voor hamerkop-Ø 50 mm	753500 50
SIMPLEX-hamer, 'zacht', dop van zacht metaal voor hamerkop-Ø 50 mm	754000 50
SIMPLEX-hamer, 'zacht', reservesteel Voor behuizings-Ø 50 mm	753400 50
SIMPLEX-hamer, 'zacht', kunststof dop voor hamerkop-Ø 50 mm	753600 50
SIMPLEX-hamer, 'zacht', superplastic dop voor hamerkop-Ø 50 mm	753700 50
SIMPLEX-hamer, 'zacht', zonder doppen, zonder steel voor behuizing-Ø / materiaal 50G mm	753310 50G
SIMPLEX-hamer, 'zacht', zonder doppen, zonder steel voor behuizing-Ø / materiaal 50A mm	753310 50A