

HALDER**SIMPLEX-hamer, 'zacht', met superplastic doppen, wit, Behuizing-Ø /
Materiaal: 60Gmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	753100 60G
GTIN	4030618300205
Artikelklasse	73W

Omschrijving**Uitvoering:**

stevige tweedelige spanbehuizing met twee verwisselbare doppen. Voor diverse bewerkingen zijn geschikte doppen leverbaar.

Alle doppen kunnen tevens met elkaar worden gecombineerd.

Hamers en drijfhamers: behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.

Toepassing:

Gr. **A** = **behuizing van aluminium:** voor licht werk, bijvoorbeeld richten.

Gr. **G** = **behuizing van smeedbaar gietijzer:** voor krachtige slagen, bijv. voor aanbrengen van machineonderdelen, etc.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 753400 en hamerbehuizing onder nr. 753310 verkrijgbaar.

Opmerking:

maataanduiding met behuizing van **A** = aluminium, of **G** = smeedbaar gietijzer.

Technische beschrijving

Materiaal behuizing	Gietstaal
Slagoppervlak-Ø van de doppen	60 mm
Materiaal steel	Hout
Lengte van de kop met doppen	145 mm
Gewicht	1,44 kg
Totale lengte	405 mm

Lengte van de steel	340 mm
Serie	SIMPLEX-hamer, 'zacht'
Materiaal inzetdeel	Superplastic, middelhard
Fabrikantnummer	SIMPLEX
Kleur	wit
Producttype	Hamer

Accessoires

SIMPLEX-hamer, 'zacht', reservesteel Voor behuizings-Ø 60 mm	753400 60
SIMPLEX-hamer, 'zacht', kunststof dop voor hamerkop-Ø 60 mm	753600 60
SIMPLEX-hamer, 'zacht', rubber composiet-dop voor hamerkop-Ø 60 mm	753500 60
SIMPLEX-hamer, 'zacht', zonder doppen, zonder steel voor behuizing-Ø / materiaal 60G mm	753310 60G
SIMPLEX-hamer, 'zacht', superplastic dop voor hamerkop-Ø 60 mm	753700 60
SIMPLEX-hamer, 'zacht', kunststof dop TPE-soft Voor hamerkop-Ø 60 mm	753450 60
SIMPLEX-hamer, 'zacht', dop van zacht metaal voor hamerkop-Ø 60 mm	754000 60