

**HALDER****SIMPLEX-hamer, 'zacht', met kunststof doppen, rood, Behuizing-Ø /  
Materiaal: 40Gmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	752900 40G
GTIN	4030618300144
Artikelklasse	73W

**Omschrijving****Uitvoering:**

stevige tweedelige spanbehuizing met twee verwisselbare doppen. Voor diverse bewerkingen zijn geschikte doppen leverbaar.

Alle doppen kunnen tevens met elkaar worden gecombineerd.

**Hamers en drijfhamers:** behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.

**Toepassing:**

Gr. **A** = **behuizing van aluminium:** voor licht werk, bijvoorbeeld richten.

Gr. **G** = **behuizing van smeedbaar gietijzer:** voor krachtige slagen, bijv. voor aanbrengen van machineonderdelen, etc.

**Reservedeel:**

Reservesteel onder nr. 753400 en hamerbehuizing onder nr. 753310 verkrijgbaar.

**Opmerking:**

maataanduiding met behuizing van **A** = aluminium, of **G** = smeedbaar gietijzer.

**Technische beschrijving**

Slagoppervlak-Ø van de doppen	40 mm
Materiaal steel	Hout
Materiaal behuizing	Gietstaal
Gewicht	0,635 kg
Lengte van de steel	280 mm
Lengte van de kop met doppen	110 mm

Totale lengte	330 mm
Serie	SIMPLEX-hamer, 'zacht'
Materiaal inzetdeel	Kunststof, hard
Fabrikantnummer	SIMPLEX
Kleur	rood
Producttype	Hamer

## Accessoires

SIMPLEX-hamer, 'zacht', kunststof dop voor hamerkop-Ø 40 mm	753600 40
SIMPLEX-hamer, 'zacht', zonder doppen, zonder steel voor behuizing-Ø / materiaal 40G mm	753310 40G
SIMPLEX-hamer, 'zacht', rubber composiet-dop voor hamerkop-Ø 40 mm	753500 40
SIMPLEX-hamer, 'zacht', reservesteel Voor behuizings-Ø 40 mm	753400 40
SIMPLEX-hamer, 'zacht', kunststof dop TPE-soft Voor hamerkop-Ø 40 mm	753450 40
SIMPLEX-hamer, 'zacht', superplastic dop voor hamerkop-Ø 40 mm	753700 40
SIMPLEX-hamer, 'zacht', zonder doppen, zonder steel voor behuizing-Ø / materiaal 40A mm	753310 40A
SIMPLEX-hamer, 'zacht', dop van zacht metaal voor hamerkop-Ø 40 mm	754000 40