

**HALDER**

**SIMPLEX-hamer, 'zacht', met doppen van zacht metaal, zilver, Behuizing-Ø /  
Materiaal: 60Gmm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	753200 60G
GTIN	4030618300304
Artikelklasse	73W

**Omschrijving****Uitvoering:**

stevige tweedelige spanbehuizing met twee verwisselbare doppen. Voor diverse bewerkingen zijn geschikte doppen leverbaar.

Alle doppen kunnen tevens met elkaar worden gecombineerd.

**Hamers en drijfhamers:** behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.

**Toepassing:**

Gr. **A** = **behuizing van aluminium:** voor licht werk, bijvoorbeeld richten.

Gr. **G** = **behuizing van smeedbaar gietijzer:** voor krachtige slagen, bijv. voor aanbrengen van machineonderdelen, etc.

**Reservedeel:**

Reservesteel onder nr. 753400 en hamerbehuizing onder nr. 753310 verkrijgbaar.

**Opmerking:**

maataanduiding met behuizing van **A** = aluminium, of **G** = smeedbaar gietijzer.

**Technische beschrijving**

Gewicht	1,95 kg
Totale lengte	405 mm
Materiaal behuizing	Gietstaal
Slagoppervlak-Ø van de doppen	60 mm
Lengte van de kop met doppen	145 mm
Lengte van de steel	340 mm

Materiaal steel	Hout
Serie	SIMPLEX-hamer, 'zacht'
Materiaal inzetdeel	Zacht metaal, hard
Fabrikantnummer	SIMPLEX
Kleur	zilver
Producttype	Hamer

## Accessoires

SIMPLEX-hamer, 'zacht', zonder doppen, zonder steel voor behuizing-Ø / materiaal 60G mm	753310 60G
SIMPLEX-hamer, 'zacht', kunststof dop TPE-soft Voor hamerkop-Ø 60 mm	753450 60
SIMPLEX-hamer, 'zacht', reservesteel Voor behuizings-Ø 60 mm	753400 60
SIMPLEX-hamer, 'zacht', kunststof dop voor hamerkop-Ø 60 mm	753600 60
SIMPLEX-hamer, 'zacht', superplastic dop voor hamerkop-Ø 60 mm	753700 60
SIMPLEX-hamer, 'zacht', dop van zacht metaal voor hamerkop-Ø 60 mm	754000 60
SIMPLEX-hamer, 'zacht', rubber composiet-dop voor hamerkop-Ø 60 mm	753500 60