


**SIMPLEX-hamer, 'zacht', met superplastic doppen, wit, Behuizing-Ø /  
Materiaal: 40Gmm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	753100 40G
GTIN	4030618300182
Artikelklasse	73W

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

stevige tweedelige spanbehuizing met twee verwisselbare doppen. Voor diverse bewerkingen zijn geschikte doppen leverbaar.

Alle doppen kunnen tevens met elkaar worden gecombineerd.

**Hamers en drijfhamers:** behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.

**Toepassing:**

Gr. **A** = **behuizing van aluminium:** voor licht werk, bijvoorbeeld richten.

Gr. **G** = **behuizing van smeedbaar gietijzer:** voor krachtige slagen, bijv. voor aanbrengen van machineonderdelen, etc.

**Reservedeel:**

Reservesteel onder nr. 753400 en hamerbehuizing onder nr. 753310 verkrijgbaar.

**Opmerking:**

maataanduiding met behuizing van **A** = aluminium, of **G** = smeedbaar gietijzer.

**Technische beschrijving**

Materiaal steel	Hout
Totale lengte	330 mm
Gewicht	0,61 kg
Materiaal behuizing	Gietstaal
Lengte van de steel	280 mm
Slagoppervlak-Ø van de doppen	40 mm

Lengte van de kop met doppen	110 mm
Serie	SIMPLEX-hamer, 'zacht'
Materiaal inzetdeel	Superplastic, middelhard
Fabrikantnummer	SIMPLEX
Kleur	wit
Producttype	Hamer

## Accessoires

SIMPLEX-hamer, 'zacht', kunststof dop TPE-soft Voor hamerkop-Ø 40 mm	753450 40
SIMPLEX-hamer, 'zacht', zonder doppen, zonder steel voor behuizing-Ø / materiaal 40A mm	753310 40A
SIMPLEX-hamer, 'zacht', zonder doppen, zonder steel voor behuizing-Ø / materiaal 40G mm	753310 40G
SIMPLEX-hamer, 'zacht', dop van zacht metaal voor hamerkop-Ø 40 mm	754000 40
SIMPLEX-hamer, 'zacht', rubber composiet-dop voor hamerkop-Ø 40 mm	753500 40
SIMPLEX-hamer, 'zacht', kunststof dop voor hamerkop-Ø 40 mm	753600 40
SIMPLEX-hamer, 'zacht', reservesteel Voor behuizings-Ø 40 mm	753400 40
SIMPLEX-hamer, 'zacht', superplastic dop voor hamerkop-Ø 40 mm	753700 40