

Garant**Servicekoffer van X-ABS met wieltjes en insteekvakken****Bestelgegevens**

Bestelnummer	692706
GTIN	4045197375254
Artikelklasse	61G

Omschrijving**Uitvoering:**

X-ABS is bijzonder slagvast, onbreekbaar en daardoor **geschikt voor vliegtuigtransport**. De oppervlaktestructuur is krasvast, **antislip (gerubberd)** en bijzonder **oppervlaktesparend**. Geëloxeerd dubbel aluminium frame met geïntegreerde kantel-cilindersloten en glasvezelversterkte rasterscharnieren om het kofferdeksel vast te zetten.

Indeling met gestikte insteekvakken:

1 indeelbare bodemschaal inclusief gereedschapsblad met 16 insteekvakken als afdekplaat (zie nr. 692717).

1 gereedschapsblad met 26 insteekvakken aan de voor- en achterzijde (zie nr. 692711).

1 documentenblad, bevestigd in het deksel.

Toepassing:

Zeer geschikte koffer voor service- en onderhoudsmonteurs, door het oppervlaktesparende schaalmetaal, de grote stabiliteit en het geringe eigengewicht.

Eigenschap koffer: Geschikt voor vliegtuigtransport

Binnenmaat lengte: 460 mm

Binnenmaat breedte: 360 mm

Binnenmaat hoogte: 190 mm

Gewicht: 6,6 kg

Technische beschrijving

Gewicht	6,6 kg
Binnenmaat lengte	460 mm
Binnenmaat hoogte	190 mm
Binnenmaat breedte	360 mm
Materiaal	X-ABS
Type opbergen van gereedschap	Insteekvakken
Koffer belastbaarheid	30 kg
Eigenschap koffer	Geschikt voor vliegtuigtransport
Producttype	Gereedschapstransportsysteem

Accessoires

Kofferriem met TSA-cijferslot (140x5 cm)	692860
Gereedschapsblad met 6 textielinsteekvakken en gereedschapsklemhouder	692847
Indelingsset voor complete bodemschaal (3 verdelers in dwarsrichting, 12 scheidingsdelen)	692852
Gereedschapsblad met 9 textielinsteekvakken en gereedschapsklemhouder	692845
Cijferslot uitbreidingsassortiment	692755
Indelingsset voor 1/2 bodemschaal (2 dwarsverdelers, 6 scheidingsvlakken)	692850
Beschermmat	692800
Set inzetboxen voor 1/2 bodemschaal (10 boxen in 4 maten)	692855
Inzetbak met tussenschot, 6 verdeelschotjes en deksel	692770