

HALDER

**SIMPLEX-hamer, 'zacht', met superplastic doppen, wit, Behuizing-Ø /
Materiaal: 50Amm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	753100 50A
GTIN	4030618300502
Artikelklasse	73W

Omschrijving**Uitvoering:**

stevige tweedelige spanbehuizing met twee verwisselbare doppen. Voor diverse bewerkingen zijn geschikte doppen leverbaar.

Alle doppen kunnen tevens met elkaar worden gecombineerd.

Hamers en drijfhamers: behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.

Toepassing:

Gr. **A** = **behuizing van aluminium:** voor licht werk, bijvoorbeeld richten.

Gr. **G** = **behuizing van smeedbaar gietijzer:** voor krachtige slagen, bijv. voor aanbrengen van machineonderdelen, etc.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 753400 en hamerbehuizing onder nr. 753310 verkrijgbaar.

Opmerking:

maataanduiding met behuizing van **A** = aluminium, of **G** = smeedbaar gietijzer. In een aluminium behuizing mogen geen doppen van zacht metaal (ho-nr. 754000) worden gemonteerd.

Technische beschrijving

Materiaal behuizing	Aluminium
Slagoppervlak-Ø van de doppen	50 mm
Lengte van de steel	310 mm
Totale lengte	365 mm

Gewicht	0,675 kg
Lengte van de kop met doppen	135 mm
Serie	SIMPLEX-hamer, 'zacht'
Materiaal inzetdeel	Superplastic, middelhard
Fabrikantnummer	SIMPLEX
Kleur	wit
Producttype	Hamer

Accessoires

SIMPLEX-hamer, 'zacht', zonder doppen, zonder steel voor behuizing-Ø / materiaal 50G mm	753310 50G
SIMPLEX-hamer, 'zacht', dop van zacht metaal voor hamerkop-Ø 50 mm	754000 50
SIMPLEX-hamer, 'zacht', reservesteel Voor behuizings-Ø 50 mm	753400 50
SIMPLEX-hamer, 'zacht', rubber composiet-dop voor hamerkop-Ø 50 mm	753500 50
SIMPLEX-hamer, 'zacht', kunststof dop voor hamerkop-Ø 50 mm	753600 50
SIMPLEX-hamer, 'zacht', zonder doppen, zonder steel voor behuizing-Ø / materiaal 50A mm	753310 50A
SIMPLEX-hamer, 'zacht', superplastic dop voor hamerkop-Ø 50 mm	753700 50
SIMPLEX-hamer, 'zacht', kunststof dop TPE-soft Voor hamerkop-Ø 50 mm	753450 50