

HALDER**SIMPLEX-hamer, 'zacht', zonder doppen, met steel, Behuizing-Ø / Materiaal: 40Gmm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 753300 40G |
| GTIN | 2050001008428 |
| Artikelklasse | 73W |

Omschrijving**Uitvoering:**

stevige tweedelige spanbehuizing met twee verwisselbare doppen. Voor diverse bewerkingen zijn geschikte doppen leverbaar.

Alle doppen kunnen tevens met elkaar worden gecombineerd.

Hamers en drijfhamers: behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.

Hamers en drijfhamers: behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.

Toepassing:

Gr. **A** = **behuizing van aluminium:** voor licht werk, bijvoorbeeld richten.

Gr. **G** = **behuizing van smeedbaar gietijzer:** voor krachtige slagen, bijv. voor aanbrenge van machineonderdelen, etc.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 753400 en hamerbehuizing onder nr. 753310 verkrijgbaar.

Opmerking:

maataanduiding met behuizing van **A** = aluminium, of **G** = smeedbaar gietijzer.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|--------|
| Lengte van de steel | 280 mm |
| Behuizing-Ø | 40 mm |
| Slagoppervlak-Ø van de doppen | 40 mm |
| Totale lengte | 330 mm |
| Lengte van de kop met doppen | 110 mm |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Materiaal behuizing | Gietstaal |
| Serie | SIMPLEX-hamer, 'zacht' |
| Producttype | Behuizing voor hamer |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| SIMPLEX-hamer, 'zacht', superplastic dop voor hamerkop-Ø 40 mm | 753700 40 |
| SIMPLEX-hamer, 'zacht', dop van zacht metaal voor hamerkop-Ø 40 mm | 754000 40 |
| SIMPLEX-hamer, 'zacht', zonder doppen, zonder steel voor behuizing-Ø / materiaal 40G mm | 753310 40G |
| SIMPLEX-hamer, 'zacht', zonder doppen, zonder steel voor behuizing-Ø / materiaal 40A mm | 753310 40A |
| SIMPLEX-hamer, 'zacht', kunststof dop voor hamerkop-Ø 40 mm | 753600 40 |
| SIMPLEX-hamer, 'zacht', kunststof dop TPE-soft Voor hamerkop-Ø 40 mm | 753450 40 |
| SIMPLEX-hamer, 'zacht', reservesteel Voor behuizings-Ø 40 mm | 753400 40 |
| SIMPLEX-hamer, 'zacht', rubber composiet-dop voor hamerkop-Ø 40 mm | 753500 40 |