

HALDER**SIMPLEX-hamer, 'zacht', zonder doppen, met steel, Behuizing-Ø / Materiaal: 50Gmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	753300 50G
GTIN	2050001008442
Artikelklasse	73W

Omschrijving**Uitvoering:**

stevige tweedelige spanbehuizing met twee verwisselbare doppen. Voor diverse bewerkingen zijn geschikte doppen leverbaar.

Alle doppen kunnen tevens met elkaar worden gecombineerd.

Hamers en drijfhamers: behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.

Hamers en drijfhamers: behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.

Toepassing:

Gr. **A** = **behuizing van aluminium:** voor licht werk, bijvoorbeeld richten.

Gr. **G** = **behuizing van smeedbaar gietijzer:** voor krachtige slagen, bijv. voor aanbrengen van machineonderdelen, etc.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 753400 en hamerbehuizing onder nr. 753310 verkrijgbaar.

Opmerking:

maataanduiding met behuizing van **A** = aluminium, of **G** = smeedbaar gietijzer.

Technische beschrijving

Slagoppervlak-Ø van de doppen	50 mm
Lengte van de kop met doppen	135 mm
Materiaal behuizing	Gietstaal
Lengte van de steel	310 mm
Totale lengte	365 mm

Behuizing-Ø	50 mm
Serie	SIMPLEX-hamer, 'zacht'
Producttype	Behuizing voor hamer

Accessoires

SIMPLEX-hamer, 'zacht', reservesteel Voor behuizings-Ø 50 mm	753400 50
SIMPLEX-hamer, 'zacht', dop van zacht metaal voor hamerkop-Ø 50 mm	754000 50
SIMPLEX-hamer, 'zacht', kunststof dop voor hamerkop-Ø 50 mm	753600 50
SIMPLEX-hamer, 'zacht', superplastic dop voor hamerkop-Ø 50 mm	753700 50
SIMPLEX-hamer, 'zacht', zonder doppen, zonder steel voor behuizing-Ø / materiaal 50A mm	753310 50A
SIMPLEX-hamer, 'zacht', zonder doppen, zonder steel voor behuizing-Ø / materiaal 50G mm	753310 50G
SIMPLEX-hamer, 'zacht', rubber composiet-dop voor hamerkop-Ø 50 mm	753500 50
SIMPLEX-hamer, 'zacht', kunststof dop TPE-soft Voor hamerkop-Ø 50 mm	753450 50