

HALDER**SIMPLEX-hamer, 'zacht', met rubbercomposiet-doppen, zwart, Behuizing-Ø /
Materiaal: 60Gmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	752800 60G
GTIN	4030618300076
Artikelklasse	73W

Omschrijving**Uitvoering:**

Stevige tweedelige spanbehuizing met twee verwisselbare doppen. Voor diverse bewerkingen zijn geschikte doppen leverbaar.

Alle doppen kunnen tevens met elkaar worden gecombineerd.

Hamers en drijfhamers: behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.

Toepassing:

Gr. **A** = **behuizing van aluminium:** voor licht werk, bijvoorbeeld richten.

Gr. **G** = **behuizing van smeedbaar gietijzer:** voor krachtige slagen, bijv. voor aanbrengen van machineonderdelen, etc.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 753400 en hamerbehuizing onder nr. 753310 verkrijgbaar.

Opmerking:

Maataanduiding met behuizing van **A** = aluminium, of **G** = smeedbaar gietijzer.

Technische beschrijving

Gewicht	1,55 kg
Lengte van de kop met doppen	145 mm
Lengte van de steel	340 mm
Totale lengte	405 mm
Slagoppervlak-Ø van de doppen	60 mm
Materiaal steel	Hout

Materiaal behuizing	Gietstaal
Serie	SIMPLEX-hamer, 'zacht'
Materiaal inzetdeel	Rubbersamenstelling, middelhard
Fabrikantnummer	SIMPLEX
Kleur	zwart
Producttype	Hamer

Accessoires

SIMPLEX-hamer, 'zacht', kunststof dop TPE-soft Voor hamerkop-Ø 60 mm	753450 60
SIMPLEX-hamer, 'zacht', superplastic dop voor hamerkop-Ø 60 mm	753700 60
SIMPLEX-hamer, 'zacht', rubber composiet-dop voor hamerkop-Ø 60 mm	753500 60
SIMPLEX-hamer, 'zacht', reservesteel Voor behuizings-Ø 60 mm	753400 60
SIMPLEX-hamer, 'zacht', zonder doppen, zonder steel voor behuizing-Ø / materiaal 60G mm	753310 60G
SIMPLEX-hamer, 'zacht', dop van zacht metaal voor hamerkop-Ø 60 mm	754000 60
SIMPLEX-hamer, 'zacht', kunststof dop voor hamerkop-Ø 60 mm	753600 60