



Bit-assortiment met bedieningsgereedschap 32-delig, Type: S



Bestelgegevens

Bestelnummer	676100 S
GTIN	4013288038661
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap **voor machinaal en handgebruik.**

Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Toepassing:

Speciale profielen voor veiligheidsschroefverbindingen.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-zeskant met pen: Resp. 1 st. gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx® met pen: Nr. 675350 resp. 1 st. gr. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenvierkant: Resp. 1 st. gr. 0; 1; 2; 3

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor TRI-WING®: Nr. 675370 resp. 1 st. gr. 1; 2; 3

Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor TORQ-SET®: Nr. 675360 resp. 1 st. gr. 6; 8; 10; 1/4

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor spanner: Nr. 675395 resp. 1 st. gr. 4; 6; 8; 10

Schroevendraaierhandvat: 1 St. nr. 676410 met 'Rapidaptor' snelwisselhouder C/E 6,3

'Rapidaptor' bithouder: 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K

Technische beschrijving

Bitsoort	4-kant schroevendraaier
Bitsoort	Bit voor binnenzeskantbouten, met boring
Bitsoort	Spannerinzetdeel
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Bitsoort	Torq-Set-schroevendraaier
Bitsoort	Tri-Wing-schroevendraaier
Fabrikantnummer	KK 71 Security
Aantal delen	32
Bedieningsgereedschap	Schroevendraaierhandvat
inschuifbare telescoopsteel	nee
Producttype	Bit-gereedschap

Accessoires

TORQ-SET®-Mplus-bit, 1/4 inch C 6,3 TORQ-SET®-profiel 10	675360 10
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX10	675350 TX10
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX20	675350 TX20
TORQ-SET®-Mplus-bit, 1/4 inch C 6,3 TORQ-SET®-profiel 1/4	675360 1/4
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX30	675350 TX30
TORQ-SET®-Mplus-bit, 1/4 inch C 6,3 TORQ-SET®-profiel 8	675360 8
Spannerbit 1/4 inch C 6,3 Type 8	675395 8
TRI-WING®-bit, 1/4 inch C 6,3 TRI-WING®-profiel 3	675370 3
TRI-WING®-bit, 1/4 inch C 6,3 TRI-WING®-profiel 2	675370 2
Spannerbit 1/4 inch C 6,3 Type 4	675395 4
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX40	675350 TX40
Spannerbit 1/4 inch C 6,3 Type 6	675395 6
Spannerbit 1/4 inch C 6,3 Type 10	675395 10

TORQ-SET®-Mplus-bit, 1/4 inch C 6,3 TORQ-SET®-profiel 6	675360 6
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX25	675350 TX25
TRI-WING®-bit, 1/4 inch C 6,3 TRI-WING®-profiel 1	675370 1
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX15	675350 TX15
Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3K	675020 6,3K