



## Bit-assortiment met bedieningsgereedschap en doppen 26-delig



### Bestelgegevens

Bestelnummer	676130
GTIN	4013288155313
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap **voor machinaal en handgebruik.**

**Kraftform**-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

#### Inhoud:

Bits, lengte 50 mm, E 6,3, voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 674200 gr. 1; 2; 3

Bits, lengte 50 mm, E 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. nr. 674220 gr. 1; 2

Bits, lengte 50 mm, E 6,3, voor binnenzeskant: Resp. 1 st. nr. 674240 gr. 3; 4; 5; 6

Bits, lengte 50 mm, E 6,3, voor Torx®: Resp. 1 st. nr. 674245 gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Bits, lengte 50 mm, E 6,3, voor sleuf: 1 St. nr. 674260 gr. 5,5

Doppen 1/4 inch, voor buitenzeskant: Resp. 1 st. gr. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Adapter: 1 St. 1/4 inch binnenvierkant – 1/4 inch bitopname

Precisieratel 'Zyklop Speed' 1/4 inch: 1 St. nr. 632390 met zwenkbare ratelkop

Verlengstuk 1/4 Inch: 1 St. 150 mm met vrijloophuls

### Technische beschrijving

Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Bitsoort	Sleufschroevendraaier

Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Fabrikantnummer	Kraftform Kompakt Zyklus
Aantal delen	26
Bedieningsgereedschap	Precisieratel Zyklus Speed 1/4 inch
Producttype	Bit-gereedschap

## Accessoires

Bit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX30	674245 TX30
Bit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674245 TX10
Bit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674245 TX20
Precisieratel 'Zyklus Speed' omschakelbaar, 1/4 inch met draaibare kop en uitwerper	632390
Bit voor sleuf, 1/4 inch E 6,3 Bladbreedte / totale lengte 5,5 mm	674260 5,5
Bit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 4 mm	674240 4
Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 3 mm	674200 3
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1 mm	674220 1
Bit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 3 mm	674240 3
Bit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 5 mm	674240 5
Bit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 6 mm	674240 6
	674200 2

Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte  
2 mm

Bit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674245 TX25
---	-------------

Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2 mm	674220 2
--	----------

Bit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674245 TX15
---	-------------

Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1 mm	674200 1
--	----------