

Assortiment montagegereedschap, 90-delig met GARANT-gereedschapskoffer



Bestelgegevens

Bestelnummer	680275
GTIN	2050001016867
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Toepassing:

Bevat een **zeer hoogwaardige basisuitrusting** voor **onderhoud en reparatie van installaties, machines, apparaten, etc.**

Levering:

WIHA kunststof duimstok 2 m: 1 St. nr. 466200 maat 2

DICK hoogwaardige blokvijl met handvat: 1 St. nr. 515000 maat 200

GARANT mini-beugelzaag: 1 St. nr. 581195

GARANT steekringsleutelset: 1 St. nr. 613610 maat 9 (5,5 - 19 mm)

PB Swiss Tools set haakse stiftsleutels voor Torx®: 1 St. nr. 624810 maat 8 (TX6 - TX25)

GARANT Set sleutels voor binnenzeskantbouten met kogelkop en vasthoudfunctie in kunststof houder: 1 St. nr. 627132 maat 9 (1,5 - 10 mm)

GARANT Dopsleutelassortiment 1/4 inch: 1 St. nr. 630299 maat 6 (39-delig)

GARANT set sleufschroevendraaiers: 1 st. nr. 660036 gr. 6 (3,5 - 10 mm)

GARANT schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 667702 gr. 1; 2

GARANT combinatietang: 1 St. nr. 700940 gr. 180

KNIPEX® waterpomptang: 1 St. nr. 705800 maat 250

GARANT halfronde tang, gebogen: 1 St. nr. 713440 gr. 200

KNIPEX® binnenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719790 gr. J2

KNIPEX® buitenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719890 gr. A2

GARANT zijsnijtang: 1 st. nr. 724840 gr. 160

PB Swiss Tools set beitels en drevels: 1 St. nr. 745100 (6-delig)

Bankhamer met driecomponenten-steel: 1 St. nr. 750450 maat 300

Gecombineerde bankhamer/hamer met kunststof dop: 1 st. nr. 754880 gr. 30

GARANT gereedschapskoffer: 1 st. nr. 692790

Opmerking:

Gereedschap separaat geleverd.

Technische beschrijving

Producttype	Gereedschapsassortiment
-------------	-------------------------

Accessoires

Universele blokvijl met handvat speciale kap Lengte zonder arend 200 mm	515000 200
Precisie-borgveertang Type A2	719890 A2
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 1	667690 1
Bankhamer met driecomponenten-steel Gewicht zonder steel 300 g	750450 300
Set schroevendraaiers voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Aantal schroevendraaiers 6	660031 6
Kunststof duimstok Lengte 2 m	466200 2
Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant39-delig Type 6	630299 6
Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met klemkogel,verchromd Aantal sleutels 9	627132 9
Halfronde tang, gebogen, verchromd, met beklede grepen Totale lengte 200 mm	713440 200
Waterpomptang Cobra® gezwart Totale lengte 250 mm	705800 250
Combiamer Hamerkop-Ø 30 mm	754880 30
Steekringsleutelset Aantal sleutels 9	613610 9
Servicekoffer van X-ABS, met insteekvakken	692790
Precisie-borgveertang Type J2	719790 J2

Combinatietang, verchroomd, met 2-componentengrepen Totale lengte 180 mm	700940 180
Beitel- en drevset in kunststof houderSpeciale kwaliteit Aantal gereedschappen 6	745100 6
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten- Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 2	667690 2
Steekringsleutelset Aantal sleutels 9	613510 9
Set haakse stiftsleutels voor Torx®verchroomd Aantal stiftsleutels 8	624810 8
Mini-beugelzaagErgonomische handgreep	581195
Zijsnijtang, verchroomd, met beklede grepen Totale lengte 160 mm	724840 160
Assortiment montagegereedschap, 90-deligzonder gereedschapskoffer	680280