



PrecisionBits-assortiment 10-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	675620
GTIN	7610733216185
Artikelklasse	63E

Omschrijving

Inhoud:

Bits E 6,3 (1/4 inch) gesorteerd.

Inhoud:

Bits, lengte 50 mm, E 6,3, voor Phillips: Nr. 674205 resp. 1 st. gr. 1; 2

Bits, lengte 50 mm, E 6,3, voor Pozidriv: Nr. 674225 resp. 1 st. gr. 1; 2

Bits, lengte 50 mm E 6,3, voor binnen-Torx®: Nr. 674248 resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20

Bits, lengte 50 mm, E 6,3, voor sleuf: Nr. 674257 resp. 1 st. gr. 4; 5,5; 6,25

Technische beschrijving

Bit-zeskantschacht	E 6,3
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Fabrikantnummer	PrecisionBits
Aantal delen	10

Producttype

Bit-gereedschap

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20

674248 TX20

PrecisionBit voor sleuf, 1/4 inch E 6,3 Bladbreedte / totale lengte 5,5 mm

674257 5,5

PrecisionBit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2 mm

674205 2

PrecisionBit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2 mm

674225 2

PrecisionBit voor sleuf, 1/4 inch E 6,3 Bladbreedte / totale lengte 4 mm

674257 4

PrecisionBit voor sleuf, 1/4 inch E 6,3 Bladbreedte / totale lengte 6,25 mm

674257 6,25

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10

674248 TX10

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

PrecisionBit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1 mm

674225 1

PrecisionBit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1 mm

674205 1