


**Bit met verzinkboor, drie snijkanten, Buiten-Ø: 12,4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	676310 12,4
GTIN	4013288101471
Artikelklasse	63H

**Omschrijving****Uitvoering:**

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

**Voordeel:**

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

**Toepassing:**

Ideaal voor 'mobiele' reparatie- en montagewerkzaamheden.

In de machine via een bithouder (nr. 675000 – 675050) of in een schroevendraaierhouder (nr. 676400 – 676770).

**Technische beschrijving**

Voor schroeven met verzonken kop	M6
totale lengte	35 mm
voor boring vanaf	2,8 mm
Schachtlengte	20 mm
Aantal snijkanten Z	3

Buiten-Ø	12,4 mm
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Fabrikantnummer	846 HSS
Snijmateriaal	HSS
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Norm	DIN 335 C
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

## Accessoires

Kraftform-schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3 met snelwisselhouder, ESD Zeskantopname 6,3 mm	676415 6,3
Kraftform-handvat, bithouder voor 1/4 inch bits C 6,3 met magneet Zeskantopname 6,3 mm	676440 6,3
Schacht met snelkoppeling en vergrendeling Schachtzeskant 6,3	675025 6,3
Houder met borgveer Schachtzeskant 6,3	675000 6,3
Kraftform-handvat, bithouder, 1/4 inch met telescoopsteel	676400
Kraftform-schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bits met snelwisselhouder Zeskantopname 6,3 mm	676656 6,3
Kraftform-schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bits C 6,3, kort met magneet Zeskantopname 6,3 mm	676405 6,3
Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3S	675020 6,3S
Houder met magneet /snelkoppeling BiTorsion Schachtzeskant 6,3	675030 6,3
Kraftform-handvat, bithouder voor 1/4 inch bits C 6,3 met borgveer Zeskantopname 6,3 mm	676420 6,3
Kraftform-schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3 met snelwisselhouder Zeskantopname 6,3 mm	676410 6,3
Houder met magneet / borgveer Schachtzeskant 6,3	675015 6,3
	676770

Magazijn-eenhandsratel met 1/4 inch bits in riemhouder van textiel

Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3R	675020 6,3R
Houder met magneet / borgveer Schachtzeskant 6,3/150	675015 6,3/150
Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3	675020 6,3
Houder met magneet / borgveer Schachtzeskant 7-RUND	675010 7-RUND
Houder met magneet / snelkoppeling Schachtzeskant 6,3	675050 6,3
Schroevendraaierhouder met bits 1/4 inchtelescoopschacht en magneet	676555
Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3K	675020 6,3K