


**Bit met verzinkboor, drie snijkanten, Buiten-Ø: 20,5mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 676310 20,5 |
| GTIN | 4013288119025 |
| Artikelklasse | 63H |

Omschrijving**Uitvoering:**

1/4 inch zeskant schacht volgens DIN 3126 C 6,3.

Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

Toepassing:

Ideaal voor 'mobiele' reparatie- en montagewerkzaamheden.

In de machine via een bithouder (nr. 675000 – 675050) of in een schroevendraaierhouder (nr. 676400 – 676770).

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|--------|
| voor boring vanaf | 3,5 mm |
| totale lengte | 41 mm |
| Voor schroeven met verzonken kop | M10 |
| Schacht lengte | 20 mm |
| Aantal snijkanten Z | 3 |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Buiten-Ø | 20,5 mm |
| Bit-zeskantschacht | C 6,3 |
| Fabrikantnummer | 846 HSS |
| Snijmateriaal | HSS |
| Verzinkboorpunthoek | 90 graden |
| Norm | DIN 335 C |
| Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |

Accessoires

| | |
|---|----------------|
| Kraftform-schroevendraaijhouder voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3 met snelwisselhouder Zeskantopname 6,3 mm | 676410 6,3 |
| Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3 | 675020 6,3 |
| Kraftform-handvat, bithouder, 1/4 inch met telescoopsteel | 676400 |
| Kraftform-handvat, bithouder voor 1/4 inch bits C 6,3 met magneet Zeskantopname 6,3 mm | 676440 6,3 |
| Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3K | 675020 6,3K |
| Houder met magneet /snelkoppeling BiTorsion Schachtzeskant 6,3 | 675030 6,3 |
| Houder met borgveer Schachtzeskant 6,3 | 675000 6,3 |
| Houder met magneet / borgveer Schachtzeskant 6,3/150 | 675015 6,3/150 |
| Houder met magneet / snelkoppeling Schachtzeskant 6,3 | 675050 6,3 |
| Kraftform-schroevendraaijhouder voor 1/4 inch bits C 6,3, kort met magneet Zeskantopname 6,3 mm | 676405 6,3 |
| Schroevendraaijhouder met bits 1/4 inch telescoopshacht en magneet | 676555 |
| Houder met magneet / borgveer Schachtzeskant 7-RUND | 675010 7-RUND |
| Kraftform-handvat, bithouder voor 1/4 inch bits C 6,3 met borgveer Zeskantopname 6,3 mm | 676420 6,3 |
| Kraftform-schroevendraaijhouder voor 1/4 inch bits met snelwisselhouder Zeskantopname 6,3 mm | 676656 6,3 |

| | |
|--|-------------|
| Magazijn-eenhandsratel met 1/4 inch bits in riemhouder van textiel | 676770 |
| Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3R | 675020 6,3R |
| Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3S | 675020 6,3S |
| Kraftform-schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3met snelwisselhouder, ESD Zeskantopname 6,3 mm | 676415 6,3 |
| Houder met magneet / borgveer Schachtzeskant 6,3 | 675015 6,3 |
| Schacht met snelkoppeling en vergrendeling Schachtzeskant 6,3 | 675025 6,3 |