

**Bit met verzinkboor, één snijkant, Buiten-Ø: 12,4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	676311 12,4
GTIN	4013288119063
Artikelklasse	63H

Omschrijving**Uitvoering:**

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

CBN-geslepen 1-snijder voor kerfvrij afbramen en verzinken.

Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

Toepassing:

Ideaal voor 'mobiele' reparatie- en montagewerkzaamheden.

In de machine via een bithouder (nr. 675000 – 675050) of in een schroevendraaierhouder (nr. 676400 – 676770).

Technische beschrijving

Voor schroeven met verzonken kop	M6
totale lengte	36 mm
Schachtlengte	21 mm
voor boring vanaf	1,5 mm
Aantal snijkanten Z	1
Buiten-Ø	12,4 mm
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Fabrikantnummer	845

Snijmateriaal	HSS
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Accessoires

Kraftform-schroevendraaijhouder voor 1/4 inch bits C 6,3, kortmet magneet Zeskantopname 6,3 mm	676405 6,3
Houder met borgveer Schachtzeskant 6,3	675000 6,3
Kraftform-schroevendraaijhouder voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3met snelwisselhouder, ESD Zeskantopname 6,3 mm	676415 6,3
Kraftform-handvat, bithouder voor 1/4 inch bits C 6,3met borgveer Zeskantopname 6,3 mm	676420 6,3
Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3S	675020 6,3S
Houder met magneet /snelkoppelingBiTorsion Schachtzeskant 6,3	675030 6,3
Houder met magneet / borgveer Schachtzeskant 6,3/150	675015 6,3/150
Kraftform-schroevendraaijhouder voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3met snelwisselhouder Zeskantopname 6,3 mm	676410 6,3
Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3K	675020 6,3K
Magazijn-eenhandsratel met 1/4 inch bits in riemhouder van textiel	676770
Houder met magneet / borgveer Schachtzeskant 6,3	675015 6,3
Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3R	675020 6,3R
Kraftform-handvat, bithouder voor 1/4 inch bits C 6,3met magneet Zeskantopname 6,3 mm	676440 6,3
Kraftform-schroevendraaijhouder voor 1/4 inch bitsmet snelwisselhouder Zeskantopname 6,3 mm	676656 6,3
Houder met magneet / borgveer Schachtzeskant 7-RUND	675010 7-RUND
Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3	675020 6,3
	675025 6,3

Schacht met snelkoppeling en vergrendeling
Schachtzeskant 6,3

Schroevendraaierhouder met bits 1/4
inchtelescoopschacht en magneet

676555

Houder met magneet / snelkoppeling Schachtzeskant 6,3

675050 6,3

Kraftform-handvat, bithouder, 1/4 inch met telescoopsteel

676400