



## Bit-assortiment met bedieningsgereedschap 17-delig



### Bestelgegevens

Bestelnummer	676222
GTIN	4013288099624
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap **voor machinaal en handgebruik.**

**Kraftform**-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

#### Inhoud:

Bits, lengte 89 mm, E 6,3, voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 674200 gr. 1/89; 2/89; 3/89

Bits, lengte 89 mm, E 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. nr. 674220 gr. 1/89; 2/89; 3/89

Bits, lengte 89 mm, E 6,3 voor binnenzeskant: Resp. 1 st. nr. 674247 gr. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89

Bits, lengte 89 mm E 6,3, voor binnen-Torx® met pen: Resp. 1 st. vergelijkbaar met nr. 674250 gr. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Bits, lengte 89 mm, E 6,3, voor sleuf: 1 St. nr. 674260 gr. 5,5/89

Schroevendraaierhandvat: 1 St. nr. 676410 met 'Rapidaptor' snelwisselhouder C/E 6,3

### Technische beschrijving

Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten

Bitsort	Schroevendraaier voor Phillips
Aantal delen	17
Bedieningsgereedschap	Schroevendraaierhandvat
inschuifbare telescoopsteel	nee
Producttype	Bit-gereedschap

## Accessoires

Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX10/89 mm	674250 TX10/89
Kraftform-schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3 met snelwisselhouder Zeskantopname 6,3 mm	676410 6,3
Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX15/89 mm	674250 TX15/89
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/89 mm	674220 1/89
Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3 Hex-Plus-profiel Zeskant / visas ilgis 5/89 mm	674247 5/89
Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/89 mm	674200 1/89
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/89 mm	674220 2/89
Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3 Hex-Plus-profiel Zeskant / visas ilgis 3/89 mm	674247 3/89
Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX30/89 mm	674250 TX30/89
Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3 Hex-Plus-profiel Zeskant / visas ilgis 4/89 mm	674247 4/89
Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX20/89 mm	674250 TX20/89
	674247 6/89

Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3 Hex-Plus-profiel  
Zeskant / visas ilgis 6/89 mm

Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte  
2/89 mm

674200 2/89

Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale  
lengte 3/89 mm

674220 3/89

Bit voor sleuf, 1/4 inch E 6,3 Bladbreedte / totale lengte  
5,5/89 mm

674260 5,5/89

Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte  
3/89 mm

674200 3/89