



Ring-stansgereedschapsset compleet in koffer, Stansgebied: 2-50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	832100 2-50
GTIN	3700825601686
Artikelklasse	86C

Omschrijving

Uitvoering:

Tweecomponenten-houder (behalve maat 3–20) met pistoolgreep met verwisselbare, precisiegeslepen stansmessen. Voor het maken van afdichtingsringen in één handeling kunnen twee stansmessen met verschillende Ø in de houder worden opgenomen.

Toepassing:

Voor het perforeren of maken van (onderleg-)ringen in een handeling. Voor rubber, leer, vilt, kunststof, kurk, stof of soortgelijke materialen.

Levering:

Resp. 1 stansmes Ø nr. 832110: 29 st. gr. 2#50

Combinatiemogelijkheden van stansmessen binnen : buiten (mm): 2–10 binnen met 12–50
buiten 12–20 binnen met 22–50 buiten 22–30 binnen met 32–50 buiten 32–40 binnen met
42–50 buiten

Koffer lengt×breedt×hoogte (mm): Kunststof 265×200×50

Centreerpunt nr. 832140: 1 st.

Opmerking:

- **Gebruik hout, leer of iets dergelijks als ondergrond bij het stansen.**
- **De volgende combinaties zijn niet mogelijk: 20 (binnen) met 22 (buiten); 30 (binnen) met 32 (buiten); 40 (binnen) met 42 (buiten); 50 (binnen) met 52 (buiten).**

Technische beschrijving

Stansgebied	2 - 50 mm
Producttype	Stansgereedschap

Accessoires

Reservestansmes Voor gat-Ø 3 mm	832110 3
Reservestansmes Voor gat-Ø 8 mm	832110 8
Reservestansmes Voor gat-Ø 6 mm	832110 6
Opname voor stansmes Stansgebied 2-50 mm	832155 2-50
Cirkelsnijder mes	832130
Houder Voor stansgebied 2-50 mm	832125 2-50
Centreerpunt geveerd	832140
Reservestansmes Voor gat-Ø 4 mm	832110 4
Reservestansmes Voor gat-Ø 16 mm	832110 16
Reservestansmes Voor gat-Ø 5 mm	832110 5
Reservestansmes Voor gat-Ø 36 mm	832110 36
Reservestansmes Voor gat-Ø 30 mm	832110 30
Reservestansmes Voor gat-Ø 24 mm	832110 24
Reservestansmes Voor gat-Ø 38 mm	832110 38
Reservestansmes Voor gat-Ø 12 mm	832110 12
Reservestansmes Voor gat-Ø 28 mm	832110 28
Reservestansmes Voor gat-Ø 32 mm	832110 32
Reservestansmes Voor gat-Ø 40 mm	832110 40
Reservestansmes Voor gat-Ø 48 mm	832110 48
Reservestansmes Voor gat-Ø 34 mm	832110 34
Reservestansmes Voor gat-Ø 7 mm	832110 7
Reservestansmes Voor gat-Ø 46 mm	832110 46
Reservestansmes Voor gat-Ø 50 mm	832110 50

Reservestansmes Voor gat-Ø 44 mm	832110 44
Reservestansmes Voor gat-Ø 9 mm	832110 9
Reservestansmes Voor gat-Ø 20 mm	832110 20
Reservestansmes Voor gat-Ø 14 mm	832110 14
Reservestansmes Voor gat-Ø 18 mm	832110 18
Reservestansmes Voor gat-Ø 42 mm	832110 42
Reservestansmes Voor gat-Ø 26 mm	832110 26
Reservestansmes Voor gat-Ø 10 mm	832110 10
Reservestansmes Voor gat-Ø 22 mm	832110 22
Reservestansmes Voor gat-Ø 2 mm	832110 2