



Ring-stansgereedschapsset compleet in koffer, Stansgebied: 3-30mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 832100 3-30 |
| GTIN | 3700825601662 |
| Artikelklasse | 86C |

Omschrijving

Uitvoering:

Tweecomponenten-houder (behalve maat 3–20) met pistoolgreep met verwisselbare, precisiegeslepen stansmessen. Voor het maken van afdichtingsringen in één handeling kunnen twee stansmessen met verschillende Ø in de houder worden opgenomen.

Toepassing:

Voor het perforeren of maken van (onderleg-)ringen in een handeling. Voor rubber, leer, vilt, kunststof, kurk, stof of soortgelijke materialen.

Levering:

Resp. 1 stansmes Ø nr. 832110: 15 st. gr. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

Combinatiemogelijkheden van stansmessen binnen : buiten (mm): 3–10 binnen met 12–30
buiten 12–20 binnen met 22–30 buiten

Koffer lengt×breedt×hoogte (mm): Kunststof 275×205×50

Centreerpunt nr. 832140: 1 st.

Resp. 1 cirkelsnijder Ø: 55–330 mm

Opmerking:

- **Gebruik hout, leer of iets dergelijks als ondergrond bij het stansen.**
- **De volgende combinaties zijn niet mogelijk: 20 (binnen) met 22 (buiten); 30 (binnen) met 32 (buiten); 40 (binnen) met 42 (buiten); 50 (binnen) met 52 (buiten).**

Technische beschrijving

| | |
|-------------|------------------|
| Stansgebied | 3 - 30 mm |
| Producttype | Stansgereedschap |

Accessoires

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Reservestansmes Voor gat-Ø 8 mm | 832110 8 |
| Reservestansmes Voor gat-Ø 3 mm | 832110 3 |
| Houder Voor stansgebied 3-30 mm | 832125 3-30 |
| Reservestansmes Voor gat-Ø 4 mm | 832110 4 |
| Cirkelsnijder mes | 832130 |
| Reservestansmes Voor gat-Ø 6 mm | 832110 6 |
| Houder Voor stansgebied 3-30 mm | 832120 3-30 |
| Centreerpunt geveerd | 832140 |
| Reservestansmes Voor gat-Ø 16 mm | 832110 16 |
| Reservestansmes Voor gat-Ø 18 mm | 832110 18 |
| Reservestansmes Voor gat-Ø 20 mm | 832110 20 |
| Reservestansmes Voor gat-Ø 10 mm | 832110 10 |
| Reservestansmes Voor gat-Ø 30 mm | 832110 30 |
| Reservestansmes Voor gat-Ø 26 mm | 832110 26 |
| Reservestansmes Voor gat-Ø 22 mm | 832110 22 |
| Reservestansmes Voor gat-Ø 12 mm | 832110 12 |
| Reservestansmes Voor gat-Ø 14 mm | 832110 14 |
| Reservestansmes Voor gat-Ø 24 mm | 832110 24 |
| Reservestansmes Voor gat-Ø 28 mm | 832110 28 |